

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



- Geradlinige Form mit 880mm Breite und minimaler Tiefe von 256mm
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Aufklappbares Front-Paneel – für optimale Absaugung
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Gerätefarbe	Blackboard
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Boosterstufen	2
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,0 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung	No
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	650
Luftleistung Boosterstufe 2 (m ³ /h)	915
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	620
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	715
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	20,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50


DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Umlenkweiche für Umluft	•
Rückstauklappe	•

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



DA9298W, DA9299W, Screen Reference, Skizze

1) Installationsbereich für den Netzanschluss., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.