

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Waschmaschine, elektrobeheizt

in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, automatische Dosierung.



- Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 8.0 kg
- Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrummel
- Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker
- Professionelle Laufzeit von nur 79 min bei 8.0 kg Belademenge
- Automatische Waschmitteldosierung auf Knopfdruck – TwinDos



EAN: 4002516791522 / Materialnummer: 12506550 / Alte Materialnummer: 51110802D

### Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	SmartBiz
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrummel aus Edelstahl	•

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,50
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,16
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	52,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,30
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	79
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1400
g-Faktor	535
Getestete Betriebsstunden	15000

### Steuerung

Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•

### Dosierung

Einspülkasten	3 Fächer
TwinDos	•

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Heizleistung in kW	1,90-2,20
Gesamtanschluss in kW	2,10-2,40
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Waschmaschine, elektrobeheizt

in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, automatische Dosierung.



EAN: 4002516791522 / Materialnummer: 12506550 / Alte Materialnummer: 51110802D

<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nettogewicht in kg	91,0
Bruttogewicht in kg	95
Maximale Bodenbelastung in N	2820
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,00
<b>Ausstattung</b>	
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse (A-G)	B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l	48
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	69
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.	219
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WiFiConn@ct	•
<b>Beipack</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 6 Kartuschen Miele UltraPhase	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•