

KU 7016 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung, Gefrierfach und geteilten Türabstellern im kompakten Design.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool



EAN: 4002516779100 / Materialnummer: 12519090 /

Alte Materialnummer: 36701610EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	EasyControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	2
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicherheit</b>	
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Niscentiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	818
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	36,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	N-ST
Kühlzone in l	92
4-Sterne-Gefrierzone in l	14

KU 7016 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung, Gefrierfach und geteilten Türabstellern im kompakten Design.




EAN: 4002516779100 / Materialnummer: 12519090 /

Alte Materialnummer: 36701610EU1


Gesamtnutzinhalt in l	106
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•

## KU 7016 D


Unterbau-Kühlschrank  
mit LED-Beleuchtung, Gefrierfach und geteilten Türabstellern im kompakten Design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-  
under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C,  
FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Draufsicht  
(Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-  
under, Seitenansicht (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C,  
FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under,  
Installationskizze (\*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L =  
2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich