

## KWTUS 7096 E

Unterbau-Weintemperierschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2Open im kompakten Design.



- Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas



EAN: 4002516779438 / Materialnummer: 12519560 /  
Alte Materialnummer: 39709610EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Active AirClean Filter	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Anzahl Ablageflächen gesamt	5
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbatmodus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Trockene Rückwand	BlackSteel
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	83,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,22
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWTUS 7096 E

Unterbau-Weintemperierschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2Open im kompakten Design.



EAN: 4002516779438 / Materialnummer: 12519560 /


Alte Materialnummer: 39709610EU1

Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	604
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Niscentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	579
Gewicht in kg	52,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	95
Gesamtnutzinhalt in l	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Weißer Kreidestift	•


## KWTUS 7096 E

Unterbau-Weintemperierschrank


mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und Push2Open im kompakten Design.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (Skizze)



KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, Draufsicht (Skizze)




KWTUS7096E, Built-under, Seitenansicht (Skizze)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, Installationskizze (\*Fußnote) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich



KWTUS7096E, Innenraummaße (Skizze)