

CM 7750 125 Edition  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit CoffeeSelect und AutoDescale für größte Flexibilität



- Perfekter Genuss – CoffeeSelect
- Vollautomatisches Entkalken – AutoDescale
- Immer frisch gemahlen – AromaticSystemFresh
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN: 4002516784715 / Materialnummer: 12531140 / Alte Materialnummer: 29775021D

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Jubiläumsaktion</b>                                  |                      |
| Jubiläumsmodelle 125                                    | •                    |
| <b>Bauform und Design</b>                               |                      |
| Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem                | •                    |
| Farbe   | Obsidianschwarz matt |
| <b>Genussvorteile</b>                                   |                      |
| AromaticSystemFresh                                     | •                    |
| CoffeeSelect  | •                    |
| OneTouch Zubereitung                                    | •                    |
| OneTouch for Two Zubereitung                            | •                    |
| DoubleShot  | •                    |
| Genießerprofile programmierbar                          | 10                   |
| Aromaschonendes Kegelmahlwerk                           | •                    |
| Mahlgrad einstellbar                                    | •                    |
| Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich          | •                    |
| Mahlmenge programmierbar                                | •                    |
| Wassermenge programmierbar                              | •                    |
| Wassertemperatur programmierbar                         | •                    |
| Milchmenge programmierbar                               | •                    |
| Milchschaummenge programmierbar                         | •                    |
| Vorbrühen programmierbar                                | •                    |
| TeaTimer  | •                    |
| <b>Bedienkomfort</b>                                    |                      |
| Vernetzung Miele@home                                   | •                    |
| Display   | CM Touch             |
| CupSensor   | •                    |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm | 8,0                  |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm | 16,0                 |
| BrilliantLight  | •                    |
| Expertenmodus   | •                    |
| Beheizte Tassenabstellfläche                            | •                    |
| MultiLingua   | •                    |
| Anzahl Bohnensorten                                     | 3                    |
| Anzahl Bohnenbehälter                                   | 3                    |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g                  | 150                  |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g                  | 210                  |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter C in g                  | 180                  |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g             | 540                  |
| Fassungsvermögen Wassertank in l                        | 2,2                  |
| Fassungsvermögen Milchbehälter in l                     | 0,7                  |
| Fassungsvermögen Restbehälter in Stück                  | 16                   |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l                     | 0,8                  |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter                  | •                    |
| Tageszeitanzeige  | •                    |
| Anzeige Datum   | •                    |
| Einschaltzeit programmierbar                            | •                    |
| Ausschaltzeit programmierbar                            | •                    |
| Stand-by-Zeit programmierbar                            | •                    |
| Uhrzeitspeicher in h                                    | 150                  |

CM 7750 125 Edition  
 Stand-Kaffeefullautomat  
 mit CoffeeSelect und AutoDescale für größte Flexibilität



EAN: 4002516784715 / Materialnummer: 12531140 / Alte Materialnummer: 29775021D

| <b>Getränkesspezialitäten</b>  |        |
|--|--------|
| Wählbare Getränkemengen in ml  | 25-250 |
| Ristretto einfach  | •      |
| Ristretto doppelt  | •      |
| Espresso einfach   | •      |
| Espresso doppelt   | •      |
| Kaffee einfach   | •      |
| Kaffee doppelt   | •      |
| Kaffee lang einfach  | •      |
| Kaffee lang doppelt  | •      |
| Cappuccino einfach   | •      |
| Cappuccino doppelt   | •      |
| Latte Macchiato einfach  | •      |
| Latte Macchiato doppelt  | •      |
| Heiße Milch einfach  | •      |
| Heiße Milch doppelt  | •      |
| Milchschaum einfach  | •      |
| Milchschaum doppelt  | •      |
| Espresso Macchiato einfach   | •      |
| Espresso Macchiato doppelt   | •      |
| Cappuccino Italiano einfach  | •      |
| Cappuccino Italiano doppelt  | •      |
| Flat white einfach   | •      |
| Flat white doppelt   | •      |
| Café au lait einfach   | •      |
| Café au lait doppelt   | •      |
| Caffè Latte einfach  | •      |
| Caffè Latte doppelt  | •      |
| Caffè americano einfach  | •      |
| Long black einfach   | •      |
| Warmwasser einfach   | •      |
| Heißwasser einfach   | •      |
| Schwarzer Tee einfach  | •      |
| Kräutertee einfach   | •      |
| Früchtetee einfach   | •      |
| Grüner Tee einfach   | •      |
| Kaffeekanne  | •      |
| Teekanne   | •      |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |        |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar   | •      |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,4    |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,9    |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20     |
| <b>Pflegekomfort</b>   |        |
| AutoDescale  | •      |

CM 7750 125 Edition  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit CoffeeSelect und AutoDescale für größte Flexibilität



EAN: 4002516784715 / Materialnummer: 12531140 / Alte Materialnummer: 29775021D

|  |  |
|--|--|
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | •  |
| Komfortable Reinigungsprogramme                          | •  |
| Automatische Spülfunktion                                | •  |
| ComfortClean   | •  |
| Entnehmbare Milchleitung                                 | •  |
| Entnehmbare Brühereinheit                                | •  |
| <b>Sicherheit</b>  |  |
| Inbetriebnahmesperre                                     | •  |
| <b>Technische Daten</b>                                  |  |
| Gerätebreite in mm                                       | 311  |
| Gerätehöhe in mm   | 420  |
| Gerätetiefe in mm  | 445  |
| Gesamtanschlusswert in kW                                | 1,45   |
| Spannung in V  | 220-240  |
| Absicherung in A   | 10   |
| Phasenanzahl   | 1  |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                    | 1,2  |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |  |
| Milchbehälter aus Glas                                   | •  |
| Entkalkungskartusche                                     | •  |
| Reinigungstabletten                                      | •  |
| Miele Kaffee 250g  | •  |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>                        |  |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua             | bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |