

CM 5510 125 Edition  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten – Für größere Mengen – Kannenfunktion

EAN: 4002516784760 / Materialnummer: 12531220 / Alte Materialnummer: 29551021D

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauform und Design</b>	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz matt
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
Genießerprofile programmierbar	2
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	13,5
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Getränkesspezialitäten</b>	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•

CM 5510 125 Edition  
 Stand-Kaffeefullautomat  
 mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



EAN: 4002516784760 / Materialnummer: 12531220 / Alte Materialnummer: 29551021D

Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Heißwasser einfach	•
Kaffeekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brühereinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250g	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,