

DAH 1950 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 630 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002516801986 / Materialnummer: 12533900 / Alte Materialnummer: 28H1950BD

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56,8
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	240
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	385
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	630
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	275
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	570
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	370
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0

DAH 1950 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



EAN: 4002516801986 / Materialnummer: 12533900 / Alte Materialnummer: 28H1950BD

Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	52,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

#### Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	830–1210
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	443
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	830
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1210
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	443
Höhe des Haubenkörpers in mm	443
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	443
Tiefe des Haubenkörpers in mm	388
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Nettogewicht in kg	14,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,24
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm	
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50



#### Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DAH 1950 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



DAH1950 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch  $\varnothing$  200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss  $\varnothing$  150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,