

DAH 4970 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Design-Oberfläche in Patina Bronze Optik



- ECO-Motor – mit nur 50 dB* die leiseste Miele Kopffreiheitshaube
- Einzigartiger Bedienkomfort – SmartControl und Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Kopffreiheit – mit Front-Paneel in 898 mm Breite
- Design-Paneel mit besonderer Oberfläche Patina Bronze Optik

bei Abluft, Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3



EAN: 4002516802433 / Materialnummer: 12534130 / Alte Materialnummer: 28H4970PD

| | |
|--|---------------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Bauform und Design | |
| Farbe | Patina Bronze |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 29 |
| Design | |
| Randabsaugung | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| SmartControl | • |
| EIN-/ AUS-Schalter | • |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Boosterstufen | 2 |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung | • |
| Silence-Paket | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
| ECO-Motor | • |
| PowerManagement System | • |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 28,2 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 260 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| Ambiente-Beleuchtung | No |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Gleichstrommotor (DC-Motor) | • |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 215 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 315 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 415 |
| Luftleistung Boosterstufe (m³/h) | 660 |
| Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) | 875 |

DAH 4970 Sienna

Wand-Dunstabzugshaube

mit besonders leisen Geräuschwerten und Design-Oberfläche in Patina Bronze Optik



EAN: 4002516802433 / Materialnummer: 12534130 / Alte Materialnummer: 28H4970PD

| | |
|---|----------|
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 38,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 50,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 61,0 |
| Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 68,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 24,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Umluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 175 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 275 |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 625 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 430 |
| Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 720 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 46,0 |
| Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64,0 |
| Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 76,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62,0 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |
| Technische Daten | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 830-1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm | 420 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 898 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 830 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 420 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 420 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 420 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 381 |
| Mindestabstand über Elektrokochnischen in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 18,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,3 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,22 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) | 650 |
| Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm | |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |

DAH 4970 Sienna

Wand-Dunstabzugshaube

mit besonders leisen Geräuschwerten und Design-Oberfläche in Patina Bronze Optik





EAN: 4002516802433 / Materialnummer: 12534130 / Alte Materialnummer: 28H4970PD

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Rückstauklappe | • |

DAH 4970 Sienna

Wand-Dunstabzugshaube

mit besonders leisen Geräuschwerten und Design-Oberfläche in Patina Bronze Optik



DAH4970, DAH4980 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch \varnothing 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss \varnothing 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,