

## DAC 4943 EXTA Stella Ambient Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



- zur Kombination mit einem externen Gebläse
- Komfortable Bedienung – dank Con@ctivity und mitgelieferter Fernbedienung
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Individuell gestaltbares Panel



EAN: 4002516796862 / Materialnummer: 12549640 /  
Alte Materialnummer: 28C4943SD

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Bauform</b>	
Deckengebläse	•
<b>Betriebsarten</b>	
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Randabsaugung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
EIN-/ AUS-Schalter	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	116,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Beleuchtungsstärke in Lx	470
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	350
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	500
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	715
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0

## DAC 4943 EXTA Stella Ambient

### Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



EAN: 4002516796862 / Materialnummer: 12549640 /

Alte Materialnummer: 28C4943SD

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
--	------

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
---	------

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	880
--------------------------------	-----

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	196
---	-----

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	196
---	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	196
------------------------------------	-----

Höhe des Haubenkörpers in mm	196
------------------------------	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	196
------------------------------------	-----

Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
-------------------------------	-----

Nettogewicht in kg	15,1
--------------------	------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
---------------------------------------	-----

Schutzkontaktstecker	•
----------------------	---

Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
--	-----

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
---	-----

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm	
--	--

Phasenanzahl	1
--------------	---

Gesamtanschlusswert in kW	0,01
---------------------------	------

Spannung in V	230
---------------	-----

Absicherung in A	10
------------------	----

Frequenz in Hz	50
----------------	----

#### Montagehinweise

Abluftanschluss seitlich	•
--------------------------	---

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
--------------------------------------	-----

#### Mitgeliefertes Zubehör

Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
--------------------------------------	---


Fernbedienung	•
---------------	---

Rückstauklappe	•
----------------	---

## DAC 4943 EXTA Stella Ambient

### Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen  $\varnothing$  150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Ablufführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Ablufführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen  $\varnothing$  150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Ablufführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.,