

## DAC 4943 EXTA Stella Ambient Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



- zur Kombination mit einem externen Gebläse
- Komfortable Bedienung – dank Con@ctivity und mitgelieferter Fernbedienung
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Individuell gestaltbares Panel



EAN: 4002516796862 / Materialnummer: 12549640 / Alte Materialnummer: 28C4943SD

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bauform</b>                                               |                     |
| Deckengebläse                                                | •                   |
| <b>Bauform und Design</b>                                    |                     |
| Farbe                                                        | Edelstahl           |
| <b>Betriebsarten</b>                                         |                     |
| Externer Betrieb                                             | •                   |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 35-P            |
| <b>Design</b>                                                |                     |
| Randabsaugung                                                | •                   |
| <b>Bedienkomfort</b>                                         |                     |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •                   |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •                   |
| Elektronische Steuerung                                      | •                   |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3                   |
| EasySwitch                                                   | •                   |
| EIN-/ AUS-Schalter                                           | •                   |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                                       | •                   |
| Boosterstufen                                                | 1                   |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •                   |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •                   |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung                                 | •                   |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung                           | •                   |
| Silence-Paket                                                | •                   |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •                   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |                     |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | C                   |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 116,8               |
| Klasse für fluidynamische Effizienz                          | C                   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A                   |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | C                   |
| <b>Filtersystem</b>                                          |                     |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 4                   |
| <b>Beleuchtung</b>                                           |                     |
| LED                                                          | •                   |
| Anzahl x Watt                                                | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 470                 |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500                |
| Lichtdimmerfunktion                                          | •                   |
| Ambiente-Beleuchtung                                         | •                   |
| <b>Abluft</b>                                                |                     |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 350                 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 500                 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 600                 |
| Luftleistung Boosterstufe (m³/h)                             | 715                 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 49,0                |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 57,0                |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 60,0                |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3       | 64,0                |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                  | 33,0                |

## DAC 4943 EXTA Stella Ambient Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite




EAN: 4002516796862 / Materialnummer: 12549640 / Alte Materialnummer: 28C4943SD

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13                                   | 41,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13                                   | 45,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13                                | 48,0 |
| <b>Sicherheit</b>                                                                        |      |
| Sicherheitsausschaltung                                                                  | •    |
| <b>Technische Daten</b>                                                                  |      |
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 880  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm                                            | 196  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm                                            | 196  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                                                       | 196  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 196  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                                                       | 196  |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 500  |
| Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm                                           | 450  |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 15,1 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                    | 1,4  |
| Schutzkontaktstecker                                                                     | •    |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,01 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650  |
| Spannung in V                                                                            | 230  |
| Absicherung in A                                                                         | 10   |
| Phasenanzahl                                                                             | 1    |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50   |
| <b>Montagehinweise</b>                                                                   |      |
| Abluftanschluss seitlich                                                                 | •    |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm                                                     | 150  |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                                            |      |
| Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø                                                     | •    |
| Fernbedienung                                                                            | •    |
| Rückstauklappe                                                                           | •    |

## DAC 4943 EXTA Stella Ambient

### Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen  $\varnothing$  150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen  $\varnothing$  150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.,