

## H 2469 BP ACTIVE

### Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienknebeln – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Für alles Knusprige und Krosse – Betriebsart AirFry



EAN: 4002516825111 / Materialnummer: 12639090 / Alte Materialnummer: 22246925D

#### Allgemeine Informationen

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Modellbezeichnung         | H 2469 BP ACTIVE |
| Materialnummer Hersteller | 12639090         |
| EAN-Nummer                | 4002516825111    |
| Marketingklasse           | Silver           |

#### Bauform und Design

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Farbe  | Obsidianschwarz |
| Active | •               |

#### Gerätetyp und Design

|          |   |
|----------|---|
| Backofen | • |
|----------|---|

#### Genussvorteile

|                   |   |
|-------------------|---|
| Schnell aufheizen | • |
|-------------------|---|

#### Betriebsarten

|               |   |
|---------------|---|
| Heißluft plus | • |
|---------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Ober-/Unterhitze | • |
|------------------|---|

|        |   |
|--------|---|
| AirFry | • |
|--------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Intensivbacken | • |
|----------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Umluftgrill | • |
|-------------|---|

|       |   |
|-------|---|
| Grill | • |
|-------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Unterhitze | • |
|------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Automatikprogramme | • |
|--------------------|---|

#### Bedienkomfort

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vernetzung mit Miele@home | • |
|---------------------------|---|

|         |                  |
|---------|------------------|
| Display | EasyControl Plus |
|---------|------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| MultiLingua | • |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Tageszeitanzeige | • |
|------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Kurzzeitwecker | • |
|----------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Programmierung Garzeitanfang | • |
|------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Programmierung Garzeitende | • |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Programmierung Garzeitdauer | • |
|-----------------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ist-Temperaturanzeige | • |
|-----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Soll-Temperaturanzeige | • |
|------------------------|---|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
|--------------------------------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vorschlagstemperatur | • |
|----------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Individuelle Einstellungen | • |
|----------------------------|---|

#### Smart Extras

|                  |   |
|------------------|---|
| Push-Nachrichten | • |
|------------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| Rezepte | • |
|---------|---|

#### Smart Extras

|              |   |
|--------------|---|
| RemoteUpdate | • |
|--------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Sprachsteuerung Alexa | • |
|-----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sprachsteuerung Google | • |
|------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Smart Home Integration | • |
|------------------------|---|

#### Effizienz

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
|-----------------------------------|----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
|---------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
|------------------------------------------|-----|

## Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.



EAN: 4002516825111 / Materialnummer: 12639090 / Alte Materialnummer: 22246925D

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflegekomfort                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pyrolytische Selbstreinigung                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CleanGlass Tür                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheit                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technische Daten                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garraumvolumen in l                                                            | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl der Einschubebenen                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garraumbelichtung                                                              | 1 Halogen-Spot                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nischenbreite min. in mm                                                       | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nischenbreite max. in mm                                                       | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nisenhöhe min. in mm                                                           | 590                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nisenhöhe max. in mm                                                           | 595                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nischentiefe in mm                                                             | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht in kg                                                                  | 47,0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                      | 3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spannung in V                                                                  | 220 - 240                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frequenz in Hz                                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Absicherung in A                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phasenanzahl                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlusskabel mit Netzstecker                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Länge Anschlussleitung in m                                                    | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittel tauschen                                                          | Kunde                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitgeliefertes Zubehör                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean HBBL 71                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Back- und Bratrost                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verfügbare Displaysprachen                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua                                   | ???, ??, ?<br>???, deutsch, dansk,<br>english, suomi, français,<br>ελληνικά, italiano, ???,<br>??? , hrvatski, bahasa<br>malaysia, niederlands, norsk,<br>polski, português, română,<br>русский, svenska, srpski,<br>slovenčina, slovenščina,<br>español, čeština, türkçe,<br>українська, magyar |

H 2469 BP ACTIVE


Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.

## H 2469 BP ACTIVE


### Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.




Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>




Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 XL, Skizze




Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm