

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



- Zeitloses Design in 898 mm Breite mit LED-Beleuchtung und Tipptasten
- Leistungsstark – 650 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- RAL-Farbe – Nur erhältlich im Fachhandel



EAN: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 / Alte Materialnummer: 28410882D

| | |
|--|-----------|
| Bauform | |
| Insel-Dunstabzugshaube | • |
| Gerätefarbe | Ral |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUI 32 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-P |
| Design | |
| In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben) | • |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Boosterstufen | 1 |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 51,8 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| Pflegekomfort | |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 3 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 4 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 500 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Ambiente-Beleuchtung | No |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 280 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 330 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 400 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 650 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 48,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 57,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 69,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 35,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 51,0 |

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



EAN: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 / Alte Materialnummer: 28410882D

Umluft

| | |
|---|------|
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 190 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 270 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 330 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) nach EN 61591 | 460 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 57,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 62,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 66,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 45,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 56,0 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
|-------------------------|---|

Technische Daten

| | |
|--|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm | 898 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 690 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 990 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 750 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 70 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 1060 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 598 |
| Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 34,0 |
| Festanschluss | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,23 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |

Montagehinweise

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |


Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|

Nachkaufbares Zubehör

| | |
|----------------------------------|----------|
| Regenerierbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-R |
|----------------------------------|----------|

PUR 98 D
Insel-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage
alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft
nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke
bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein
Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung
vorzubereiten.