

DU 900

Trocknungsaggregat, Elektro

für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Außentrocknung des Spülguts.



- Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über die Deckeninstallation
- Inklusive 2 HEPA-Filter H14
- Optimale Sicherheit – HEPA-Filter direkt vor der Spülkammer
- Luftleistung 250 m³/Stunde
- Standzeit HEPA-Filter: 1000 Stunden

EAN: 4002516854722 / Materialnummer: 12678660 / Alte Materialnummer: 69250009D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

845

Außenmaß, Nettobreite in mm

845

Außenmaß, Nettotiefe in mm

1045

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

1000

Außenmaß, Bruttobreite in mm

845

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

1200

Nettogewicht in kg

115,00

Bruttogewicht in kg

132,00