

WWA120 WPS 8kg Active  
 W1 Waschmaschine Frontlader:  
 A -10%\* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -10%\*\*
- Exklusives CapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken\*\*\*
- Unsere Schontrommel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Während des Waschgangs Einzelteile nachlegen oder entnehmen mit AddLoad

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

\*\*\* Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516864851 / Materialnummer: 12703550 / Alte Materialnummer: 11WA1203D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb
<b>Reinigungsleistung</b>	
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Startvorbereitung bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

WWA120 WPS 8kg Active

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -10%\* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



EAN: 4002516864851 / Materialnummer: 12703550 / Alte Materialnummer: 11WA1203D

### Waschprogramme

Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•

### Waschoptionen

Kurz	•
Einweichen	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•

### Sicherheit

Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

WWA120 WPS 8kg Active

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -10%\* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm