

WEB375 WPS PWash&8kg W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* I 8 kg I 1400 U/min I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten***
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@ home****
- ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken*****
- Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years
- ** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.
- *** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.
- **** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- ***** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516864783 / Materialnummer: 12703590 / Alte Materialnummer: 11EB3753D

Bauform	
Säulenfähig	
	- -
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	
Türanschlag	rechts
Bauart	WA Observe Faltities
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	1400
Max. Schleuderdrehzahl	
Spülstop Funktion "ohne Schleudern"	<u>•</u>
	•
Design	1.1
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	<u> </u>
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	*
Startvorwahl bis zu 24h	<u>*</u>
Restzeitanzeige	<u>*</u>
AutoClean Einspülkasten	
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	38
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	48
Schleudereffizienzklasse (A – G)	В
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•



WEB375 WPS PWash&8kg W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




EAN: 4002516864783 / Materialnummer: 12703590 / Alte Materialnummer: 11EB3753D Wassermengenzähler Schaumregulierung ProfiEco Motor Waschprogramme QuickPowerWash Baumwolle Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Dunkles/Jeans Imprägnieren Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Vorwäsche Wasser plus Zusätzlicher Spülgang Vorbügeln mit Dampf Summer ٠ Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 636 Abmessungen in mm (Tiefe) 1077 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm 600 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 50 Frequenz in HZ Länge Wasserzulaufschlauch in m 1,60 Länge Wasserablaufschlauch in m 1,50 2 Länge der elektrischen Zuleitung in m

Míele


WEB375 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm