

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516865735 / Materialnummer: 12717760 / Alte Materialnummer: 11SJ8835D

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%\*\*
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*\*
- Die Virus-Hygiene eliminiert 99,9 %\*\*\*\*\*
- der potenziellen Viren aus Ihrer Wäsche

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

\*\*\* Patent EP 2 784 205

\*\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

\*\*\*\*\* Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc\_H – ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.com/wa-c>



<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516865735 / Materialnummer: 12717760 / Alte Materialnummer: 11SJ8835D

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Federbetten	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Auffrischen (Dampf)	•
Finish Dampf	•
Maschine reinigen	•
Neue Textilien	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Waschoptionen</b>	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




EAN: 4002516865735 / Materialnummer: 12717760 / Alte Materialnummer: 11SJ8835D

Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	95
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, niederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm