

WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516864875 / Materialnummer: 12717780 / Alte Materialnummer: 11EJ8956D

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®***
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten****
- Die Virus-Hygiene eliminiert 99,9 %***** der potenziellen Viren aus Ihrer Wäsche

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 / W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Patent EP 2 784 205

**** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

***** Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H – ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.com/wa-c>



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Modellbezeichnung | WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam |
|-------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Materialnummer Hersteller | 12717780 |
|---------------------------|----------|

| | |
|------------|---------------|
| EAN-Nummer | 4002516864875 |
|------------|---------------|

Bauform

| | |
|-------------|---|
| Säulenfähig | • |
|-------------|---|

| | |
|-------------|--------|
| Türanschlag | rechts |
|-------------|--------|

| | |
|--------------|---|
| Side-by-Side | • |
|--------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Unterschiebbar | • |
|----------------|---|

Bauart

| | |
|--------------|-------------------|
| Produktmarke | W1 Chrome Edition |
|--------------|-------------------|

| | |
|------------|---|
| Frontlader | • |
|------------|---|

Schleudern

| | |
|------------------------|------|
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 |
|------------------------|------|

| | |
|----------|---|
| Spülstop | • |
|----------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Funktion "ohne Schleudern" | • |
|----------------------------|---|

Design

| | |
|-------------|-----------|
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
|-------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------|-------|
| Türdesign | Chrom |
|-----------|-------|

| | |
|------------------------|------------------------|
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß / Ring Chrom |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Blendenausführung | schräg |
|-------------------|--------|

| | |
|---------------|------------------|
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
|---------------|------------------|

| | |
|---------|---------------------------------|
| Display | ComfortSensor weiß, 1-zeilig |
|---------|---------------------------------|

Reinigungsleistung

| | |
|---------------------------------------|---|
| Innovative Waschtechnologie PowerWash | • |
|---------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Automatische Waschmitteldosierung TwinDos | • |
|---|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing | • |
|--------------------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Fleckenoption | • |
|---------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Geprüfte Virus Hygiene | • |
|------------------------|---|

Wäscheschonung

| | |
|--------------|---|
| Schontrommel | • |
|--------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Beladung in kg | 9 |
|----------------|---|

Bedienkomfort

| | |
|---------------------------|---|
| Vernetzung mit Miele@home | • |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
|-------------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Restzeitanzeige | • |
|-----------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Programmablauf-Anzeige | • |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| Trommelbeleuchtung | LED |
|--------------------|-----|

| | |
|-------------|---|
| MultiLingua | • |
|-------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| AutoClean Einspülkasten | • |
|-------------------------|---|

| | |
|---------|---|
| AddLoad | • |
|---------|---|

Effizienz und Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse (A – G) | A |
|--------------------------------|---|

| | |
|---|-----|
| Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A | 20% |
|---|-----|

WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516864875 / Materialnummer: 12717780 / Alte Materialnummer: 11EJ8956D

| | |
|--|------|
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 40 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 50 |
| Schleudereffizienzklasse (A – G) | A |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D) | A |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW | 68 |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität | 229 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,40 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,80 |
| EcoFeedback | • |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" | • |
| Mengenautomatik | • |
| Wassermengenzähler | • |
| Schaumregulierung | • |
| ProfiEco Motor | • |
| Waschprogramme | |
| QuickPowerWash | • |
| Automatic plus | • |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Seide (Handwäsche) | • |
| Wolle (Handwäsche) | • |
| Express 20 | • |
| Dunkles/Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Imprägnieren | • |
| Sportwäsche | • |
| Federbetten | • |
| Kopfkissen | • |
| Daunen | • |
| Gardinen | • |
| Baumwolle Hygiene | • |
| Auffrischen (Dampf) | • |
| Finish Dampf | • |
| Maschine reinigen | • |
| Neue Textilien | • |
| Nur Spülen/Stärken | • |
| Pumpen/Schleudern | • |
| ECO 40-60 | • |
| Waschoptionen | |
| SingleWash | • |
| Kurz | • |
| Einweichen | • |
| Vorwäsche | • |
| Wasser plus | • |
| Zusätzlicher Spülgang | • |

WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




EAN: 4002516864875 / Materialnummer: 12717780 / Alte Materialnummer: 11EJ8956D

| | |
|--|--|
| Vorbügeln mit Dampf | • |
| Summer | • |
| AllergoWash | • |
| Sicherheit | |
| Wasserschutzsystem | Waterproof-System |
| Kindersicherung | • |
| PIN-Code | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 850 x 596 x 636 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 636 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1054 |
| Gerätetiefe ohne Tür in mm | 600 |
| Gewicht in kg | 95 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,10-2,40 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,60 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps | • |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase | • |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar |


WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm