

DAE 1530 Lüfterbaustein mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 532 mm Breite
- Leistungsstark – 415 m³/h in der höchsten Stufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Materialnummer: 12760940 / Alte Materialnummer: 28E1530SD

Bauform und Design

Gerätefarbe Edelstahl

Bauform

Lüfterbaustein

Betriebsarten

Art der Luftführung

Umrüstbar

Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft

DUU 150, DUU 151

Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter

DKF 32-P

Bedienkomfort

Elektronische Steuerung

•

EasySwitch

•

Bedienung

EasySwitch

Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)

3

Boosterstufen

1

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)

B

Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr

72,2

Klasse für den Fettabscheidegrad

B

Klasse für fluiddynamische Effizienz

B

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)

1

Beleuchtung

Ambiente-Beleuchtung

No

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt

1 x 3,2 W

Beleuchtungsstärke in lx

360

Farbtemperatur in K

3500

Gebälse

Anzahl Gebläse

1

Doppelseitig saugendes Gebläse

•

Wechselstrommotor (AC-Motor)

•

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591

215

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591

315

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591

415

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591

675

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

45,0

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

48,0

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

53,0

Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3

65,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

30,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

34,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

39,0

DAE 1530

Lüfterbaustein

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516872016 / Materialnummer: 12760940 / Alte Materialnummer: 28E1530SD

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 51,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	295
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	630
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	532
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Tiefe des Haubenkörpers in mm	372
Nettogewicht in kg	9,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150


Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DAE 1530

Lüfterbaustein

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAE1530, DAE1535 Lüfterbaustein – Skizze

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten., Abluftstutzen
Ø 150 mm., Weitere Detailmaße finden Sie in der
Gebrauchsanweisung!