

PLW 8604
Laborspüler
mit VE-Wasseranschluss.



- Leistung/Charge z. B. 64 Enhalsgläser/Laborgläser m. Injektoren
- Flexibel und einfach – Modulare Beladungsträger & EasyLoad-System
- Hoher Bedienkomfort mit Touchdisplay – M Touch Basic
- Prozesschemikalien einfach dosieren: Pulverdosiervorrichtung in d. Tür
- Ab Werk vernetzbar per WiFi
- Mit VE-Wasseranschluss – Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser

EAN: 4002516882428 / Materialnummer: 12795840 /
Alte Materialnummer: 62860401DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal
Linie	ExploreLine
Blendenfarbe	Schwarz
Außenverkleidung	Weiß
Unterbaufähig	•
Deckel	Edelstahl
Anzahl Spülebenen	2
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•

Anwendung

Geeignet für Labore	•
---------------------	---

Kapazität

Enhalsgläser pro Charge [Anzahl]	64
Reagenzgläser pro Charge [Anzahl]	98
Vials pro Charge [Anzahl]	98
Laborflaschen pro Charge [Anzahl]	64

Leistungsdaten

Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	500
Spülraumnutzvolumen in l	145,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	28
Maximale Nachspültemperatur in °C	70

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Basic
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	6
Freie Programmplätze [Anzahl]	4
Programmausfallsicherung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	16

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-1000

PLW 8604
Laborspüler
mit VE-Wasseranschluss.



EAN: 4002516882428 / Materialnummer: 12795840 /
Alte Materialnummer: 62860401DAC

Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	598
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Nettogewicht in kg	72
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	5,40
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N	1220
Programme	
Kurz	•
Ausstattung	
Kundendienst-Schnittstelle	•
Umfangreiche Komponenten (Option)	•
Programme	
Mittel	•
Lang	•
Abspülen Kaltwasser	•
Abspülen VE-Wasser	•
Ausstattung	
1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler	•
1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger	•
Mehrkomponenten-Filtersystem	•
Drehzahlvariable Heizpumpe	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
Salzgefäß in der Tür	•
Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum	•
Heizkörper außerhalb des Spülraums	•
EasyLoad	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)	•
Anschlussmöglichkeiten	
WLAN	•
Externe Dosiermodule	•

PLW 8604
Laborspüler
mit VE-Wasseranschluss.



EAN: 4002516882428 / Materialnummer: 12795840 /
Alte Materialnummer: 62860401DAC

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)	•
IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
EN 61010-1	•