

## PWD 8682 [MD GD DC5 LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



- Leistung/Charge z. B. 8 DIN-Siebschalen oder 48 GYN-Spekula
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet

EAN: 4002516883371 / Materialnummer: 12798390 /  
Alte Materialnummer: 62868204DAC

### Bauform und Ausführung

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bauform                                     | Standgerät, unterbaufähig, schmal |
| Linie                                       | ExpertLine                        |
| Blendenfarbe                                | Schwarz                           |
| Außenverkleidung                            | Edelstahl                         |
| Glastür                                     | •                                 |
| Unterbaufähig                               | •                                 |
| Deckel                                      | Edelstahl                         |
| Anzahl Spülebenen                           | 2                                 |
| AutoClose – Automatische Türverriegelung    | •                                 |
| Summer, akustisches Signal bei Programmende | •                                 |
| Servicefreundliche Konstruktion             | •                                 |

### Anwendung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Geeignet für Krankenhäuser       | • |
| Geeignet für Arztpraxen          | • |
| Geeignet für ambulante OP-Praxen | • |

### Kapazität

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| DIN-Siebschalen pro Charge [Anzahl]       | 8   |
| GYN-Spekula pro Charge [Anzahl]           | 48  |
| MIC-Sets pro Charge [Anzahl]              | 1-2 |
| Ophthalmologie-Sets pro Charge [Anzahl]   | 8   |
| AN-Sets pro Charge [Anzahl]               | 2-3 |
| OP-Schuhe pro Charge [Anzahl]             | 28  |
| Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl] | 44  |

### Leistungsdaten

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.                                  | 500    |
| Spülraumnutzvolumen in l                                     | 145,00 |
| Getestete Betriebsstunden                                    | 15000  |
| Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min. | 19     |
| Maximale Nachspültemperatur in °C                            | 93     |

### Miele MOVE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Miele Move Connect (Option)  | • |
| Miele Move MedDent+ (Option) | • |

### Steuerung

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Steuerungstyp                           | M Touch Flex   |
| Chargenfreigabe direkt über das Display | •              |
| Max. Startzeitvorwahl in h              | 24             |
| Programmierbarkeit                      | Programmierbar |
| Programme [Anzahl]                      | 21             |
| Freie Programmplätze [Anzahl]           | 5              |
| AO-Wert-Steuerung                       | •              |
| Programmausfallsicherung                | •              |
| Restzeitanzeige                         | •              |
| Programmablaufanzeige                   | •              |
| Einstellbare Displaysprachen            | •              |

## PWD 8682 [MD GD DC5 LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



EAN: 4002516883371 / Materialnummer: 12798390 /  
Alte Materialnummer: 62868204DAC

### Standard Elektroanschluss

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Elektroanschluss                    | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW          | 8,50            |
| Gesamtanschluss in kW               | 9,30            |
| Absicherung in A                    | 16              |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,90            |

### Mögliche Spannungsvariante

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Elektroanschluss           | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 2,50         |
| Gesamtanschluss in kW      | 3,30         |
| Absicherung in A           | 16           |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Kaltwasser [Anzahl]                                    | 1                |
| Warmwasser [Anzahl]                                    | 1                |
| Erforderlicher Fließdruck in kPa                       | 200-1000         |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm              | 100              |
| VE-Wasser [Anzahl]                                     | 1                |
| Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l | 10,70            |
| VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)                 | •                |
| Ablaufpumpe [DN]                                       | 22               |
| Integrierter Wasserenthärter                           | •                |
| Wasserschutzsystem                                     | Waterproofsystem |

### Maße und Gewicht

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm       | 835 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm     | 598 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm      | 603 |
| Spülraum, nutzbare Höhe in mm   | 520 |
| Spülraum, nutzbare Breite in mm | 530 |
| Nettogewicht in kg              | 75  |

### Emissionswerte

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 5,40                |

### Maße und Gewicht

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm      | 920  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm    | 670  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm     | 740  |
| Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm  | 474  |
| Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 520  |
| Bruttogewicht in kg             | 79   |
| Maximale Bodenbelastung in N    | 1220 |

### Ausstattung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dosiertvolumenkontrolle           | • |
| Kundendienst-Schnittstelle        | • |
| Umfangreiche Komponenten (Option) | • |

### Programme

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vario TD Intensiv    | • |
| Vario TD Instr 4Sieb | • |
| Vario TD Instr 6Sieb | • |

## PWD 8682 [MD GD DC5 LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



EAN: 4002516883371 / Materialnummer: 12798390 /  
Alte Materialnummer: 62868204DAC

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vario TD Instr 8Sieb | • |
| Vario TD Container   | • |
| Vario TD AN          | • |
| Vario TD MIC         | • |
| Vario TD GYN         | • |
| Vario TD HNO         | • |
| Vario TD HNO +       | • |
| Vario TD HNO Optik   | • |
| Ophthalmologie       | • |
| Ophtha-Tray A207     | • |
| Babyflaschen         | • |
| OP-Schuhe            | • |
| Stationsutensilien   | • |
| Universal            | • |
| Abspülen Kaltwasser  | • |

### Ausstattung

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger                       | • |
| 1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel                    | • |
| Sauglanze für Kanister 10 - 20 l (Option)                  | • |
| Komfort-Sauglanze DC5                                      | • |
| Dampfkondensator                                           | • |
| Spüldrucküberwachung                                       | • |
| Sprüharmüberwachung                                        | • |
| How-to-Sequenzen                                           | • |
| Kammerbeleuchtung                                          | • |
| Mehrkomponenten-Filtersystem                               | • |
| Drehzahlvariable Heizpumpe                                 | • |
| Beladungsträger-Direktankopplung                           | • |
| EcoDry                                                     | • |
| Salzgefäß im Spülraumboden                                 | • |
| Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum | • |
| Heizkörper außerhalb des Spülraums                         | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)           | • |

### Anschlussmöglichkeiten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| WLAN/Ethernet Schnittstelle | • |
| Externe Dosiermodule        | • |

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit) | • |
| IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21    | • |
| EN 61010-2-040                       | • |
| RoHS-Richtlinie 2011/65/EU           | • |
| EU-Medizinprodukteklasse IIb         | • |

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

|            |   |
|------------|---|
| EN 61010-1 | • |
|------------|---|