

PLW 8683 [OIL PD DC5 LAN]

Laborspüler

mit AD-Wasseranschluss, Pulverdosierung, EcoDry-Funktion & Öl-Dichtungen.



- Leistung/Charge z. B. 128 Laborflaschen
- Flexibel und einfach – Modulare Beladungsträger & EasyLoad-System
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet
- Effizienter Einsatz von Ressourcen – Drehzahlvariable Heizpumpe

EAN: 4002516883746 / Materialnummer: 12798650 /
Alte Materialnummer: 62868308DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal
Linie	ExpertLine
Blendenfarbe	Schwarz
Außenverkleidung	Edelstahl
Unterbaufähig	•
Deckel	Edelstahl
Anzahl Spülebenen	2
AutoClose – Automatische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
Anwendung	
Geeignet für Labore	•
Kapazität	
Enghalsgläser pro Charge [Anzahl]	64
Reagenzgläser pro Charge [Anzahl]	196
Vials pro Charge [Anzahl]	196
Laborflaschen pro Charge [Anzahl]	128
Pipetten pro Charge [Anzahl]	98
Leistungsdaten	
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	500
Spülraumnutzsvolumen in l	145,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	20
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (Option)	•
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	19
Freie Programmplätze [Anzahl]	10
Programmausfallsicherung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30

PLW 8683 [OIL PD DC5 LAN]

Laborspüler

mit AD-Wasseranschluss, Pulverdosisierung, EcoDry-Funktion & Öl-Dichtungen.



EAN: 4002516883746 / Materialnummer: 12798650 /

Alte Materialnummer: 62868308DAC

Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)	•
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	598
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Nettogewicht in kg	75
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	5,40
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N	1220
Programme	
Standard	•
Intensiv	•
Ausstattung	
Kundendienst-Schnittstelle	•
Umfangreiche Komponenten (Option)	•
Programme	
Extra kurz	•
Universal	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injektor Plus	•
Pipetten	•
Kunststoffe	•
Öl-Programm	•
Hygiene 93/10	•
Pasteurisieren	•

PLW 8683 [OIL PD DC5 LAN]

Laborspüler

mit AD-Wasseranschluss, Pulverdosisierung, EcoDry-Funktion & Öl-Dichtungen.



EAN: 4002516883746 / Materialnummer: 12798650 /

Alte Materialnummer: 62868308DAC

Abspülen Kaltwasser	•
---------------------	---

Abspülen VE-Wasser	•
--------------------	---

Ausstattung	
--------------------	--

1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger	•
--------------------------------------	---

1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel	•
---	---

Sauglanze für Kanister 10 - 20 l (Option)	•
---	---

Komfort-Sauglanze DC5	•
-----------------------	---

Dampfkondensator	•
------------------	---

Spüldrucküberwachung	•
----------------------	---

How-to-Sequenzen	•
------------------	---

Kammerbeleuchtung	•
-------------------	---

Mehrkomponenten-Filtersystem	•
------------------------------	---

Drehzahlvariable Heizpumpe	•
----------------------------	---

Beladungsträger-Direktankopplung	•
----------------------------------	---

EcoDry	•
--------	---

Salzgefäß in der Tür	•
----------------------	---

Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum	•
--	---

Heizkörper außerhalb des Spülraums	•
------------------------------------	---

EasyLoad	•
----------	---

Öl- und fettbeständige Dichtungen	•
-----------------------------------	---

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)	•
--	---

Anschlussmöglichkeiten	
-------------------------------	--

WLAN/Ethernet Schnittstelle	•
-----------------------------	---

Externe Dosiermodule	•
----------------------	---

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
--------------------------------------	--

VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)	•
--------------------------------------	---

IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21	•
-----------------------------------	---

EN 61010-2-040	•
----------------	---

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	•
----------------------------	---

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
--------------------------------------	--

EN 61010-1	•
------------	---