

## PLW 8683 [Safety DC5 MON LAN]

Reinigungs- & Desinfektionsgerät zur Aufbereitung von Atemschutzausrüstung mit Flüssigdosierung und Monitoring-Paket.



- Leistung/Charge 6 Atemschutzmasken & 6 Lungenautomaten
- Effizienter Einsatz von Ressourcen – Drehzahlvariable Heizpumpe
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet
- Leistungsfähiges Spülsystem und spezifische Programme

EAN: 4002516883760 / Materialnummer: 12798670 /  
Alte Materialnummer: 62868392DAC

### Bauform und Ausführung

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bauform                                     | Standgerät, unterbaufähig, schmal |
| Linie                                       | ExpertLine                        |
| Blendenfarbe                                | Schwarz                           |
| Außenverkleidung                            | Edelstahl                         |
| Unterbaufähig                               | •                                 |
| Deckel                                      | Edelstahl                         |
| Anzahl Spülebenen                           | 2                                 |
| AutoClose – Automatische Türverriegelung    | •                                 |
| Summer, akustisches Signal bei Programmende | •                                 |
| Servicefreundliche Konstruktion             | •                                 |

### Anwendung

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Geeignet für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
|----------------------------------------------|---|

### Kapazität

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Atemschutzmasken und Lungenautomaten [Anzahl] | 6  |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                     | 12 |
| Lungenautomaten [Anzahl]                      | 12 |
| Pressluftatmer-Tragegestelle [Anzahl]         | 1  |

### Leistungsdaten

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.       | 500    |
| Spülraumnutzvolumen in l          | 145,00 |
| Getestete Betriebsstunden         | 15000  |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 28     |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 93     |

### Miele MOVE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Miele Move Connect (Option) | • |
|-----------------------------|---|

### Steuerung

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Steuerungstyp                 | M Touch Flex   |
| Max. Startzeitvorwahl in h    | 24             |
| Programmierbarkeit            | Programmierbar |
| Programme [Anzahl]            | 8              |
| Freie Programmplätze [Anzahl] | 5              |
| Programmausfallsicherung      | •              |
| Restzeitanzeige               | •              |
| Programmablaufanzeige         | •              |
| Einstellbare Displaysprachen  | •              |

### Standard Elektroanschluss

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Elektroanschluss                    | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW          | 8,50            |
| Gesamtanschluss in kW               | 9,30            |
| Absicherung in A                    | 16              |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,90            |

### Mögliche Spannungsvariante

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Elektroanschluss           | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 2,50         |
| Gesamtanschluss in kW      | 3,30         |
| Absicherung in A           | 16           |

## PLW 8683 [Safety DC5 MON LAN]

Reinigungs- & Desinfektionsgerät zur Aufbereitung von Atemschutzausrüstung mit Flüssigdosierung und Monitoring-Paket.



EAN: 4002516883760 / Materialnummer: 12798670 /

Alte Materialnummer: 62868392DAC

| Wasseranschluss/-ablauf                                |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Kaltwasser [Anzahl]                                    | 1                   |
| Warmwasser [Anzahl]                                    | 1                   |
| Erforderlicher Fließdruck in kPa                       | 200-1000            |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm              | 100                 |
| VE-Wasser [Anzahl]                                     | 1                   |
| Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l | 10,70               |
| VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)                 | •                   |
| Ablaufpumpe [DN]                                       | 22                  |
| Integrierter Wasserenthärter                           | •                   |
| Wasserschutzsystem                                     | Waterproofsystem    |
| Maße und Gewicht                                       |                     |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 835                 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 598                 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 598                 |
| Spülraum, nutzbare Höhe in mm                          | 520                 |
| Spülraum, nutzbare Breite in mm                        | 530                 |
| Nettogewicht in kg                                     | 75                  |
| Emissionswerte                                         |                     |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz             | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                        | 5,40                |
| Maße und Gewicht                                       |                     |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 920                 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 670                 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 740                 |
| Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm                         | 474                 |
| Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm                        | 520                 |
| Bruttogewicht in kg                                    | 79                  |
| Maximale Bodenbelastung in N                           | 1220                |
| Ausstattung                                            |                     |
| Doservolumenkontrolle                                  | •                   |
| Kundendienst-Schnittstelle                             | •                   |
| Umfangreiche Komponenten (Option)                      | •                   |
| Programme                                              |                     |
| Abspülen Kaltwasser                                    | •                   |
| Regeneration                                           | •                   |
| Vario FB Spezial                                       | •                   |
| Vario FB Spezial Plus                                  | •                   |
| Vario FB Chem                                          | •                   |
| Vario FB Chem Plus                                     | •                   |
| Ausstattung                                            |                     |
| 1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler                       | •                   |
| 1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger                   | •                   |
| Zusätzlich integrierbare Dosierpumpe 5 - 10 l (Option) | •                   |
| Sauglanze für Kanister 10 - 20 l (Option)              | •                   |
| Komfort-Sauglanze DC5                                  | •                   |
| Dampfkondensator                                       | •                   |
| Spüldrucküberwachung                                   | •                   |

## PLW 8683 [Safety DC5 MON LAN]

Reinigungs- & Desinfektionsgerät zur Aufbereitung von Atemschutzausrüstung mit Flüssigdosierung und Monitoring-Paket.



EAN: 4002516883760 / Materialnummer: 12798670 /  
Alte Materialnummer: 62868392DAC

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Sprüharmüberwachung                                        | • |
| How-to-Sequenzen                                           | • |
| Kammerbeleuchtung                                          | • |
| Mehrkomponenten-Filtersystem                               | • |
| Drehzahlvariable Heizpumpe                                 | • |
| Beladungsträger-Direktankopplung                           | • |
| Salzgefäß in der Tür                                       | • |
| Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum | • |
| Heizkörper außerhalb des Spülraums                         | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)           | • |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                              |   |
| WLAN/Ethernet Schnittstelle                                | • |
| Externe Dosiermodule                                       | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |   |
| VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)                       | • |
| IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21                          | • |
| EN 61010-2-040                                             | • |
| RoHS-Richtlinie 2011/65/EU                                 | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |   |
| EN 61010-1                                                 | • |