

## Triflex HX2 Blue Pulse

### Akku-Staubsauger

Triflex HX2 mit 3in1-Design für außergewöhnliche Flexibilität



- Bis zu 60 Minuten Laufzeit\* mit einer Ladung
- XS Wandhalterung und Zubehörhalter
- Breite Bürste mit LED-Licht zur Erfassung versteckter Partikel
- Stärkster Miele Staubsauger\*\*
- Hygiene Lifetime Filter mit >99,99%\*\*\* Staubrückhaltevermögen
- Ideal für strukturierte Hartböden – robuste Hartbodenbürste

\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

\*\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

\*\*\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

EAN: 4002516896500 / Materialnummer: 12831320 /

Alte Materialnummer: 41OUL540EU1

| Bauform                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Akku-Staubsauger                                         | •                        |
| Produktmarke                                             | Triflex HX2              |
| Produkttyp                                               | SOUL5                    |
| Design                                                   |                          |
| Farbe                                                    | Lotosweiß                |
| Reinigung                                                |                          |
| Vortex-Technologie                                       | •                        |
| Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight | •                        |
| Bedienkomfort                                            |                          |
| Elektronische Saugkraftregulierung                       | 3-stufiger Schieberegler |
| Austauschbarer Li-Ion Akku                               | •                        |
| 3 in 1 - Funktion                                        | •                        |
| Filtersystem                                             |                          |
| ComfortClean                                             | •                        |
| Abluftfilter                                             | Hygiene Lifetime Filter  |
| Staubbehältervolumen in l                                | 0,5                      |
| Technische Daten                                         |                          |
| Akkutyp                                                  | Li-Ion                   |
| Nennkapazität Akku in mAh                                | 2500                     |
| Lautstärke in dB                                         | 77,0                     |
| Breite in mm                                             | 260                      |
| Höhe in mm                                               | 1297                     |
| Tiefe in mm                                              | 28,00                    |
| Gewicht in kg                                            | 3,6                      |
| Volt                                                     | 25,2                     |
| Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo                        | 60                       |
| Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör                    | 30                       |
| Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör                    | 14                       |
| Flächenleistung in m <sup>2</sup>                        | 125                      |
| Ladezeit in Min.                                         | 240                      |
| Nennleistung in W                                        | 192                      |
| Mitgeliefertes Zubehör                                   |                          |
| Fugendüse                                                | •                        |
| Saugpinsel                                               | •                        |
| Polsterdüse XXL SPD 20                                   | •                        |
| Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight         | •                        |
| Reinigungsbürste                                         | Nein                     |
| Netzteil                                                 | •                        |
| XS Wandhalterung                                         | •                        |
| Hardfloor Care Tool                                      | •                        |
| Power Brush                                              | •                        |