


DAS 2920 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Elegantes Design – mattschwarze Bedienblende in 90cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516956440 / Materialnummer: 12929430 /
Alte Materialnummer: 28S2920MD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAS 2920
Materialnummer Hersteller	12929430
EAN-Nummer	4002516956440
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Design	
Farbe	Matt-Schwarz
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Boosterstufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
Ambiente-Beleuchtung	No
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	275
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	195
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	295
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	410
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	555
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0

DAS 2920 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516956440 / Materialnummer: 12929430 /

Alte Materialnummer: 28S2920MD

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	55,0

Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	550
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0



Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	896
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	14,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAS 2920 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAS2920, DAS2920EXTRA, DAS2922Living, DAS4920,
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein., 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, 4) Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich., * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).