

## PWD 8682 C [MD DST LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einer Spülebene  
mit einer Schublade für Prozesschemikalien, kurzen Laufzeiten & LAN/WLAN.



- Leistung/Charge z. B. 2 ST DIN-Siebschalen oder 24 ST GYN-Spekula
- Passende Programme und vielseitige Bestückungsmöglichkeiten
- Flüssigdos., AD-Wasseranschluß, drehzahlvariable Pumpe & EcoDry
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet

EAN: 4002516959137 / Materialnummer: 12949700 /  
Alte Materialnummer: 62868279DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal, mit einer Spülebene
Linie	CompactLine
Blendenfarbe	Schwarz
Außenverkleidung	Weiß
Unterbaufähig	•
Deckel	Edelstahl
Anzahl Spülebenen	1
AutoClose – Automatische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Arztpraxen	•
Geeignet für ambulante OP-Praxen	•
Geeignet für Tierarztpraxen	•
Geeignet für podologische Praxen	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen pro Charge [Anzahl]	2
Kleine Siebschalen (E 146) pro Charge [Anzahl]	10
Siebschalen (E 197) pro Charge [Anzahl]	18
GYN-Spekula pro Charge [Anzahl]	24
Nierenschalen pro Charge [Anzahl]	5
Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl]	22
Siebtrays (30 x 125 x 188 mm) (H x B x T) pro Charge [Anzahl]	18
Siebtrays (30 x 176 x 273 mm) (H x B x T) pro Charge [Anzahl]	10
Siebtrays (41 x 176 x 273 mm) (H x B x T) pro Charge [Anzahl]	10
<b>Leistungsdaten</b>	
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	500
Spülraumnutzvolumen in l	75,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min.	23
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele Move Connect (Option)	•
Miele Move MedDent+ (Option)	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmfavoriten einstellbar	•
Prozessfreigabe direkt über das Display	•
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	10
Freie Programmplätze [Anzahl]	5

## PWD 8682 C [MD DST LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einer Spülebene  
mit einer Schublade für Prozesschemikalien, kurzen Laufzeiten & LAN/WLAN.



EAN: 4002516959137 / Materialnummer: 12949700 /  
Alte Materialnummer: 62868279DAC

AO-Wert-Steuerung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	598
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	280
Spülraum, nutzbare Breite in mm	490
Nettogewicht in kg	81
Spülraum, nutzbare Tiefe in mm	520
Bruttogewicht in kg	89
Maximale Bodenbelastung in N	1220
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	≤70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,80
<b>Programme</b>	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD HNO Optik	•
Vario TD Instrumente	•

## PWD 8682 C [MD DST LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einer Spülebene  
mit einer Schublade für Prozesschemikalien, kurzen Laufzeiten & LAN/WLAN.



EAN: 4002516959137 / Materialnummer: 12949700 /  
Alte Materialnummer: 62868279DAC

Abspülen Kaltwasser

•

### Ausstattung

1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger

•

1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel

•

1 Dosierpumpe für Klarspüler

•

Flex-Sauglanze DS5

•

Automatische Leerstanderkennung

•

Dosiervolumenkontrolle

•

Dampfkondensator

•

Spüldrucküberwachung

•

Sprüharmüberwachung

•

How-to-Sequenzen

•

Spülraumbeleuchtung

•

Mehrkomponenten-Filtersystem

•

Drehzahlvariable Heizpumpe

•

Pumpe mit hoher Umwälzleistung

•

Beladungsträger-Direktankopplung

•

EcoDry

•

Salzgefäß im Spülraumboden

•

Optische Kundendienst-Schnittstelle

•

Kommunikationsschacht

•

Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum

•

Heizkörper außerhalb des Spülraums

•

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)

•

Einstellm. Kanister 2x5 l und Vorratsbehälter für Klarspüler

•

Push2open Dosierschublade

•

Umfangreiche Komponenten (Option)

•

### Anschlussmöglichkeiten

WLAN/Ethernet Schnittstelle

•

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)

•

IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21

•

EN ISO 15883-1

•

EN ISO 15883-2

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

•

EU-Medizinprodukteklasse IIb

•