

TS100C WP
T2 Wärmepumpentrockner
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet**
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home***
- DryProtect sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners****

* Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1/ T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: miele.com/20years

** Patent EP 2 431 516

*** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

**** Patent Filtersystem EP 2 455 537



EAN: 4002517002863 / Materialnummer: 13057820 / Alte Materialnummer: 12S100C1D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	TS100C WP
Materialnummer Hersteller	13057820
EAN-Nummer	4002517002863
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links, wechselbar
Bauart	
Produktmarke	T2
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß / Ozeanblau
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Ozeanblau
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•

TS100C WP
T2 Wärmepumpentrockner
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel



EAN: 4002517002863 / Materialnummer: 13057820 / Alte Materialnummer: 12S100C1D

Effizienz

DryProtect

•

Wartungsfreier Wärmetauscher

•

DuraLife Motor

•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A-G)

B

Kondensationseffizienzklasse (A-D)

A

Kondensationseffizienz in %

95

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh

84

Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW

64

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.

168

Trockenprogramme

Baumwolle

•

ECO

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Finish Wolle

•

Express

•

Imprägnieren

•

Bettwäsche

•

Lüften warm/DryFresh

•

Hemden/Blusen

•

Trockenoptionen

Knitterschutz

•

Schonon plus

•

Summer

•

Qualität

Softrippen

•

Sicherheit

PIN-Code

•

Anzeige "Behälter entleeren"

•

Anzeige "Filter reinigen"

•

Optische Schnittstelle

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 632

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

632

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1088

Gewicht in kg

52

Spannung in V

220 - 240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Gesamtanschlusswert in kW

0,80

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,0

TS100C WP
T2 Wärmepumpentrockner
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel



EAN: 4002517002863 / Materialnummer: 13057820 / Alte Materialnummer: 12S100C1D

Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,45
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•

TS100C WP
T2 Wärmepumpentrockner
8 kg | DryProtect | FragranceDos | Schontrommel

