

TK510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche
- DryProtect sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners**
- HygieneDry entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien* und 99,9 % der Viren***

* Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1/ T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: miele.com/20years

** Patent Filtersystem EP 2 455 537

*** Getestet auf die Bakterien *Bacillus subtilis* und *Saccharomyces cerevisiae* in der Trockenstufe HygieneDry mit halber Beladung. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002517012657 / Materialnummer: 13058740 / Alte Materialnummer: 12K510I1D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	TK510I WP
Materialnummer Hersteller	13058740
EAN-Nummer	4002517012657
Marketingklasse	Platinum

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links

Bauart

Produktmarke	T2
Wärmepumpentrockner	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Glastür, Platingrau / Roségold
Farbe Drehwahlschalter	Platingrau / Ring Roségold
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
HygieneDry	•

Wäscheschonung

SilenceDrum	•
Beladung in kg	9

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•

Smart Extras

Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•

Effizienz

Reparierbarkeitsklasse (A – E)	A
DryProtect	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
Duralife Motor	•

TK510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517012657 / Materialnummer: 13058740 / Alte Materialnummer: 12K510I1D

Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A
Kondensationseffizienz in %	95
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	91
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW	61
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	194
Trockenprogramme	
Baumwolle	•
ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Finish Wolle	•
Express	•
Imprägnieren	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
Hemden/Blusen	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Summer	•
DryCare 40	•
Qualität	
Softtrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 621
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	621
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1092
Gewicht in kg	54
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	0,80
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3

TK510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum




EAN: 4002517012657 / Materialnummer: 13058740 / Alte Materialnummer: 12K510I1D

Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,45
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TK510I WP

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm

