

WK770Q WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%\* | 10 kg | 1600 U/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A-30 %
- Sparen Sie mit TwinDos® bis zu 40 % Waschmittel dank automatischer Dosierung\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 / W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 40 % Einsparung im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen.

\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.



EAN: 4002517015511 / Materialnummer: 13060230 / Alte Materialnummer: 11K770Q2D

| Allgemeine Informationen                  |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Modellbezeichnung                         | WK770Q WPS                     |
| Materialnummer Hersteller                 | 13060230                       |
| EAN-Nummer                                | 4002517015511                  |
| Marketingklasse                           | Platinum                       |
| Bauform                                   |                                |
| Säulenfähig                               | •                              |
| Side-by-Side                              | •                              |
| Unterschiebbar                            | •                              |
| Türanschlag                               | rechts                         |
| Bauart                                    |                                |
| Produktmarke                              | W2                             |
| Frontlader                                | •                              |
| Schleudern                                |                                |
| Max. Schleuderdrehzahl                    | 1600                           |
| Spülstop                                  | •                              |
| Funktion "ohne Schleudern"                | •                              |
| Design                                    |                                |
| Gerätefarbe                               | Lotosweiß                      |
| Türdesign                                 | Glastür, Platingrau / Roségold |
| Farbe Drehwahlschalter                    | Platingrau / Ring Roségold     |
| Blendenausführung                         | schräg                         |
| Bedienungsart                             | Drehwahlschalter               |
| Display                                   | ComfortSensor                  |
| Reinigungsleistung                        |                                |
| Automatische Waschmitteldosierung TwinDos | •                              |
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing      | •                              |
| Fleckenoption                             | •                              |
| AddProgrammes                             | •                              |
| Wäscheschonung                            |                                |
| Beladung in kg                            | 10                             |
| Bedienkomfort                             |                                |
| Vernetzung mit Miele@home                 | •                              |
| Startvorwahl bis zu 24h                   | •                              |
| Restzeitanzeige                           | •                              |
| Tageszeitanzeige                          | •                              |
| Trommelbeleuchtung                        | LED                            |
| MultiLingua                               | •                              |
| AutoClean Einspülkasten                   | •                              |
| AddLoad                                   | •                              |
| Smart Extras                              |                                |
| Füllstände                                | •                              |
| Waschassistent                            | •                              |
| Push-Nachrichten                          | •                              |
| AddProgrammes                             | •                              |
| Smart Extras                              |                                |
| MobileStart                               | •                              |

WK770Q WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%\* | 10 kg | 1600 U/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517015511 / Materialnummer: 13060230 / Alte Materialnummer: 11K770Q2D

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| AI Diagnostics                                                                 | •    |
| Sprachsteuerung Alexa                                                          | •    |
| Sprachsteuerung Google                                                         | •    |
| Smart Home Integration                                                         | •    |
| <b>Effizienz</b>                                                               |      |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                                                 | A    |
| Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A                  | 30%  |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 36   |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l                            | 47   |
| Schleudereffizienzklasse (A – G)                                               | A    |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)                             | A    |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW                              | 72   |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität                              | 239  |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,50 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,50 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,00 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 15   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 15   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 15   |
| Automatische Beladungserkennung FlexLoad                                       | •    |
| Verbrauchsprognose                                                             | •    |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"                                     | •    |
| Mengenautomatik                                                                | •    |
| Wassermengenzähler                                                             | •    |
| Schaumregulierung                                                              | •    |
| <b>Waschprogramme</b>                                                          |      |
| QuickPowerWash                                                                 | •    |
| Baumwolle                                                                      | •    |
| Pflegeleicht                                                                   | •    |
| Feinwäsche                                                                     | •    |
| Seide (Handwäsche)                                                             | •    |
| Wolle (Handwäsche)                                                             | •    |
| Express 20                                                                     | •    |
| Dunkles/Jeans                                                                  | •    |
| Outdoor                                                                        | •    |
| Imprägnieren                                                                   | •    |
| Sportwäsche                                                                    | •    |
| Sportschuhe                                                                    | •    |
| Maschine reinigen                                                              | •    |
| Nur Spülen                                                                     | •    |
| ECO 40-60                                                                      | •    |
| Hemden/Blusen                                                                  | •    |
| PowerFresh                                                                     | •    |
| Daunen/Bettdecken                                                              | •    |

WK770Q WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%\* | 10 kg | 1600 U/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517015511 / Materialnummer: 13060230 / Alte Materialnummer: 11K770Q2D

|                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gardinen/Vorhänge                            | •                                                                                                                                                  |
| Neue Kleidung                                | •                                                                                                                                                  |
| SmartMatic®                                  | •                                                                                                                                                  |
| Nur Vorbügeln                                | •                                                                                                                                                  |
| Trommel reinigen                             | •                                                                                                                                                  |
| Bettwäsche                                   | •                                                                                                                                                  |
| <b>Waschoptionen</b>                         |                                                                                                                                                    |
| SingleWash                                   | •                                                                                                                                                  |
| Kurz                                         | •                                                                                                                                                  |
| Einweichen                                   | •                                                                                                                                                  |
| Vorwäsche                                    | •                                                                                                                                                  |
| Wasser plus                                  | •                                                                                                                                                  |
| Zusätzlicher Spülgang                        | •                                                                                                                                                  |
| Extra leise                                  | •                                                                                                                                                  |
| Vorbügeln mit Dampf                          | •                                                                                                                                                  |
| Summer                                       | •                                                                                                                                                  |
| Hygiene plus                                 | •                                                                                                                                                  |
| Energiesparen                                | •                                                                                                                                                  |
| <b>Sicherheit</b>                            |                                                                                                                                                    |
| Wasserschutzsystem                           | Waterproof-System                                                                                                                                  |
| PIN-Code                                     | •                                                                                                                                                  |
| Optische Schnittstelle                       | •                                                                                                                                                  |
| <b>Technische Daten</b>                      |                                                                                                                                                    |
| Abmessungen (H x B x T) in mm                | 850 x 596 x 621                                                                                                                                    |
| Abmessungen in mm (Breite)                   | 596                                                                                                                                                |
| Abmessungen in mm (Höhe)                     | 850                                                                                                                                                |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                    | 621                                                                                                                                                |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm         | 1092                                                                                                                                               |
| Gerätetiefe ohne Tür in mm                   | 600                                                                                                                                                |
| Gewicht in kg                                | 89                                                                                                                                                 |
| Spannung in V                                | 220 - 240                                                                                                                                          |
| Absicherung in A                             | 10                                                                                                                                                 |
| Frequenz in HZ                               | 50                                                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert in kW                    | 2,10 - 2,40                                                                                                                                        |
| Länge Wasserablaufschlauch in m              | 1,50                                                                                                                                               |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |                                                                                                                                                    |
| UltraPhase 1 + 2                             | •                                                                                                                                                  |
| Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase  | •                                                                                                                                                  |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |                                                                                                                                                    |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>français (FR), ελληνικά,<br>italiano, hrvatski,<br>nederlands, polski, română,<br>srpski, slovenščina, türkçe,<br>magyar |


WK770Q WPS

W2 Waschmaschine Frontlader


A-30%\* | 10 kg | 1600 U/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm



W2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm



W2 mit Glastür, 17 Grad Blende, Maße in mm

