

KFN 7774 A

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit PerfectFresh Active, DynaCool und NoFrost für optimales Einlagern.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Keine Vereisung des Gefrierortes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller



EAN: 4002517011179 / Materialnummer: 13078160 / Alte Materialnummer: 38777407EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KFN 7774 A
Materialnummer Hersteller	13078160
EAN-Nummer	4002517011179
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Smart Extras	
Kühl Tipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	•
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•

KFN 7774 A

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit PerfectFresh Active, DynaCool und NoFrost für optimales Einlagern.



EAN: 4002517011179 / Materialnummer: 13078160 / Alte Materialnummer: 38777407EU1

Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
davon auf Auszügen	2
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	106,22
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,29
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	76,7
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	175
davon PerfectFresh-Zone in l	71
4-Sterne-Gefrierzone in l	70
Gesamtnutzzinhalt in l	245
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	7,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10

KFN 7774 A

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit PerfectFresh Active, DynaCool und NoFrost für optimales Einlagern.




EAN: 4002517011179 / Materialnummer: 13078160 / Alte Materialnummer: 38777407EU1

Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

KFN 7774 A

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit PerfectFresh Active, DynaCool und NoFrost für optimales Einlagern.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774C, KFN7774B,
Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L =
2200 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4.
Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, KF7744A, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer
Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei
einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat
aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.