

DS 8010

Dampfgarschublade 60 x 14 cm

M Sense Programme | DualSteam | Sous-vide | Compact size | Push2open



- Schnelles Aufheizen und immer perfekte Ergebnisse dank DualSteam-Technologie
- Entdecken Sie 100 M Sense Programme mit idealen Garzeiten vieler Lebensmittel
- Mit Backofen mit Mikrowelle entsteht eine vielseitige 3-in-1-Lösung auf 60 cm
- Nutzen Sie Sous-vide für anspruchsvolle Gerichte und noch besseren Geschmack
- Kochen für die ganze Familie selbst auf kleinstem Raum dank effizienter Nutzung

EAN: 4002517018345 / Materialnummer: 13078600 / Alte Materialnummer: 30801062D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DS 8010
Materialnummer Hersteller	13078600
EAN-Nummer	4002517018345
Marketingklasse	Gold

Bauform und Design

Farbe	Pearlbeige
-------	------------

Gerätetyp und Design

Dampfgarschublade	•
Kompaktes Format	•
Paralleles Kochen in einer 60 cm-Nische	•
Designlinie	ArtLine, PureLine, VitroLine
Grifflos	•
Komplette Glasfront	•

Programme

Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Auftauen	•
Erwärmen	•
Blanchieren	•
Einkochen	•
Geschirr entkeimen	•
Feuchte Tücher erwärmen	•

Genussvorteile

Gradgenaue Temperatureinstellung	•
Automatikprogramme	•
M Sense Programme	•
Individuelle Einstellung des Gargrades	•
Automatisches Menügaren	•

Bedienkomfort

Display	DirectSensor
Smartes Gerät	Ja
Bedienoptionen	am Gerät, durch Miele App, durch Sprachsteuerung
Vollauszug	•
Push2open	•
SoftOpen & SoftClose	•
Touch2open	•
MultiLingua	•
Mengenunabhängiges Dampfgaren	•
Automatische Dampfreduktion mit Warmhalten	•
Signaltöne	Summer
Zeitfunktionen	•
Timer	•
Uhrzeitspeicher	•
Temperaturanzeige	•
Anzeige laufende Programmdauer	•
Individuelle Einstellungen	•

DS 8010

Dampfgarschublade 60 x 14 cm

M Sense Programme | DualSteam | Sous-vide | Compact size | Push2open



EAN: 4002517018345 / Materialnummer: 13078600 / Alte Materialnummer: 30801062D

Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Garraum	Edelstahl mit Leinenstruktur
Pflegeprogramme	Entkalken, Trocknen
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampftechnologie	DualSteam
Externer Dampferzeuger	•
Dampferzeuger Leistung in kW	2,20
Frischwassertank Volumen in l	0,8
Entnehmbarer Frischwassertank	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	13,8
Gewicht	25,20
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Türanschlag	Schublade
Minimale Temperatur Dampfgarbetrieb in °C	40
Maximale Temperatur Dampfgarbetrieb in °C	100
WLAN in GHz	5
Bluetooth	•
Vernetzung über NFC	•
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 140 x 572
Solo-Verbau	•
Gesamtanschlusswert in kW	2,20
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Gelochte Edelstahl-Garbehälter DGGL 50 55	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 55	1
Auffangschale DS 100 18	1
Entkalkungstabletten	2

Dampfgarschublade 60 x 14 cm