

WS720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -30 %**
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten***
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 / W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Für die Haltbarkeit der Endprodukte wird keine Garantie übernommen. Mehr: miele.com/20years

** 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

**** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



EAN: 4002517039951 / Materialnummer: 13141740 / Alte Materialnummer: 11S720I2D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	WS720I WPS
Materialnummer Hersteller	13141740
EAN-Nummer	4002517039951
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W2
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß / Ozeanblau
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Ozeanblau
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor
Reinigungsleistung	
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
AddProgrammes	•
Wäscheschonung	
Beladung in kg	9
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Waschassistent	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A

WS720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517039951 / Materialnummer: 13141740 / Alte Materialnummer: 11S720I2D

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	30%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	35
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	47
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,50
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,00
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	15
Automatische Beladungserkennung FlexLoad	•
Verbrauchsprognose	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Maschine reinigen	•
Nur Spülen	•
ECO 40-60	•
Hemden/Blusen	•
PowerFresh	•
Bettwäsche	•
Waschoptionen	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•

WS720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517039951 / Materialnummer: 13141740 / Alte Materialnummer: 11S720I2D

Sicherheit

Wasserschutzsystem	Waterproof-System
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 632
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Abmessungen in mm (Tiefe)	632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1088
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Gewicht in kg	87
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	2,10 - 2,40
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), ελληνικά,
italiano, hrvatski,
nederlands, polski, română,
srpski, slovenščina, türkçe,
magyar

WS720I WPS

W2 Waschmaschine Frontlader

A-30%* | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | SteamCare

