

PUR 98 W

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

EasySwitchi puutetundlike nuppudega mugavaks kasutamiseks ja LED-valgustus



- Ajatu disain – roostevabast terasest õhupuhastisirm laiusega 898 mm
- Võimas – 650 m³/h võimendusastmel
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile
- Väljatõmbe- ja ringõhuvool sobivad igaks olukorraks

EAN: 4002515711408 / Materjali number: 10351370 / Vana materjali number: 28419854D

Üldine teave	
Mudelitähis	PUR 98 W
Tootja materjali number	10351370
EAN-number	4002515711408
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Seinale kinnitav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järelepaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUW 20
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 12-P, DKF12-R
Disain	
Võimalik RAL-värviga (märkige värvikood tellimisel)	•
Kasutusmugavus	
Elektrooniline juhtimine	•
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Kasutamine	LEDidega puutetülitid
Võimendusastmed	1
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A
Aastane energiakulu, kWh/aasta	49,7
Aastane energiakulu (kWh/a)	49,7
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	3
Valgustus	
Arv × W	3 × 3 W
Valgustugevus (Lx)	450 lx
Värvitemperatuur (K)	3000 Kelvin
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	265
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	320
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	395
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	650
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	52,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	56,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	67,0

PUR 98 W

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

EasySwitchi puuetetundlike nuppudega mugavaks kasutamiseks ja LED-valgustus



EAN: 4002515711408 / Materjali number: 10351370 / Vana materjali number: 28419854D

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	32,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	37,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	41,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	52,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	190
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	270
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	330
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	460
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	54,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	60,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	45,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	56,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	685–1005
Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm	815–1135
Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	685
Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	1005
Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	815
Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	1135
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	898
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	62
Netokaal (kg)	25,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	500
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,22
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50

PUR 98 W

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

EasySwitchi puutetundlike nuppudega mugavaks kasutamiseks ja LED-valgustus



EAN: 4002515711408 / Materjali number: 10351370 / Vana materjali number: 28419854D

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval

•

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)

150

Teleskoobifunktsiooniga korsten

•

Kaasasolevad tarvikud


Tagasilöögiklapp

•

PUR 98 W

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

EasySwitchi puutetundlike nuppudega mugavaks kasutamiseks ja LED-valgustus



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)