

DA 1260

Kapialune õhupuhasti

energiasäästlik LED-valgustus ja liuglüliti lihtsaks kasutuseks.



- Puhtajooneline disain – ruumisäästlik lahendus laiusega 598 mm
- Võimas – 545 m³/h võimendusastmel
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile
- Väljatõmbe- ja ringõhuvool sobivad igaks olukorraks

EAN: 4002515773949 / Materjali number: 10451390 /
Vana materjali number: 28126055D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 1260
Tootja materjali number	10451390
EAN-number	4002515773949
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Kapialune õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 18-P
Kasutusmugavus	
Mehaaniline juhtimine	•
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Kasutamine	Liugur
Võimendusastmed	1
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Tõhusus	
Energiaõhusklass (A+++ – D)	C
Aastane energiakulu, kWh/aasta	91,6
Aastane energiakulu (kWh/a)	91,6
Äratõmbetõhususe klass	D
Valgustõhusklass	A
Rasvaeemalduse tõhusklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv x W	2 x 3 W
Valgustugevus (Lx)	330 lx
Värvitemperatuur (K)	3000 Kelvin
Ventilaator	
Ühepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	275
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	315
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	355
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	545
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	57,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	60,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	74,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	43,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	47,0

DA 1260

Kapialune õhupuhasti

energiasäästlik LED-valgustus ja liuglüliti lihtsaks kasutuseks.



EAN: 4002515773949 / Materjali number: 10451390 /

Vana materjali number: 28126055D

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 50,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 60,0

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 165

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 180

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 195

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 220

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 71,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 72,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 73,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 75,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 57,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 58,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 59,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 62,0

Tehnilised andmed

Õhupuhasti korpuse laius (mm) 598

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) 125

Netokaal (kg) 11,2

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) 500

Elektrijuhtme pikkus (m) 1,5

Ohutuspistik •

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm 450

Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm 650

Koguvõimsus (kW) 0,23

Pinge (V) 230

Kaitse (A) 10

Faaside arv 1

Sagedus (Hz) 50

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval •

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) 150

Paigaldusšabloon •

Kaasasolevad tarvikud

Pöördõhu ümbersuunamisdetail •


Kahanev üleminek 150-lt 125 mm Ø-le •

Tagasilöögiklapp •

DA 1260

Kapialune õhupuhasti

energiasäästlik LED-valgustus ja liuglüliti lihtsaks kasutuseks.



DA 1060, DA 1160, DA 1260 (Installation drawing)