

DA 2390

Ekstraktoriseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



- Paindlik disain – 884 mm 884 mm laiune ja täisintegreeritav
- Ruumisäästlik – sobilik alates 30 cm sügavusega ülakappidele
- Võimas – 600 m³/h võimendusastmel
- Efektne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile

EAN: 4002515778302 / Materjali number: 10451560 /
Vana materjali number: 28239055D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 2390
Tootja materjali number	10451560
EAN-number	4002515778302
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Ventilaatorimoodul	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsoefilter	DKF 19-P
Kasutusmugavus	
Elektrooniline juhtimine	•
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Kasutamine	LEDidega puutetülitid
Võimendusastmed	1
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Tõhusus	
Energiaõhusklass (A+++ – D)	A
Aastane energiakulu, kWh/aasta	55,3
Aastane energiakulu (kWh/a)	55,3
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhusklass	A
Rasvaeemalduse tõhusklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv x W	4 x 3 W
Valgustugevus (lx)	500 lx
Värvitemperatuur (K)	3000 Kelvin
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	250
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	300
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	360
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	600
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	48,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	52,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	31,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	34,0

DA 2390

Ekstraktoriseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puuetetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



EAN: 4002515778302 / Materjali number: 10451560 /

Vana materjali number: 28239055D

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	38,0
--	------

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	50,0
--	------

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	190
---	-----

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	250
---	-----

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	320
--	-----

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	500
--	-----

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	54,0
---	------

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	60,0
---	------

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
--	------

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	72,0
--	------

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
---	------

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	45,0
---	------

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	49,0
--	------

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
--	------

Ohutus

Turvaväljalülitus	•
-------------------	---

Tehnilised andmed

Õhupuhasti korpuse laius (mm)	884
-------------------------------	-----

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	63
--------------------------------	----

Netokaal (kg)	13,0
---------------	------

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	297
---------------------------------	-----

Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
--------------------------	-----

Ohutuspistik	•
--------------	---

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
---	-----

Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
--	-----

Koguvõimsus (kW)	0,23
------------------	------

Pinge (V)	230
-----------	-----

Kaitse (A)	10
------------	----

Faaside arv	1
-------------	---

Sagedus (Hz)	50
--------------	----

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval	•
--------------------------	---

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
--------------------------------	-----


Kaasasolevad tarvikud

Tagasilöögiklapp	•
------------------	---

DA 2390

Ekstraktorseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



DA2390 (Installation drawing)