

## DA 6498 W Pure Black

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



- Kõrge – eksklusiivse disainklaasiga, millel 899 mm 899 mm laiust
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Võimas – 610 m<sup>3</sup>/h võimendusastmel
- Energiasäästlik ja vaikne – võimas ECO-mootor
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile

EAN: 4002515935699 / Materjali number: 10744720 /  
Vana materjali number: 28649840D

| Üldine teave                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mudelitähis                                                                   | DA 6498 W Pure Black |
| Tootja materjali number                                                       | 10744720             |
| EAN-number                                                                    | 4002515935699        |
| Turundusklass                                                                 | Gold                 |
| Tüüp                                                                          |                      |
| Seinale kinnitav õhupuhasti                                                   | •                    |
| Tüüp ja disain                                                                |                      |
| Värv                                                                          | Obsidiaanmust        |
| Töörežiimid                                                                   |                      |
| Õhuvahetusviis                                                                | Järeldaigaldatav     |
| Vajalik juurdeostetav aktiivsoefilter                                         | DKF 25-P             |
| Disain                                                                        |                      |
| Servmine õhu väljatõmme                                                       | •                    |
| Kasutusmugavus                                                                |                      |
| “Miele@home” võrku ühendamine                                                 | •                    |
| Elektrooniline juhtimine                                                      | •                    |
| Con@ctivity                                                                   | Jah                  |
| Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)                                     | 3                    |
| Puutenupud                                                                    | •                    |
| Kasutamine                                                                    | Touch-on-glass-nupud |
| Rakendus “Miele@mobile”                                                       | •                    |
| Võimendusastmed                                                               | 1                    |
| Järeltöötamisaeg 5 / 15 min                                                   | •                    |
| Rasvafiltri küllastumise näidik                                               | •                    |
| Aktiivsoefiltri küllastumise näidik                                           | •                    |
| Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”                               | •                    |
| Smart Extras                                                                  |                      |
| RemoteUpdate                                                                  | •                    |
| Tõuketeated                                                                   | •                    |
| Integreerimine Smart Home'iga                                                 | •                    |
| Tõhusus                                                                       |                      |
| Energiaõhususklass (A+++ – D)                                                 | A++                  |
| Aastane energiakulu, kWh/aasta                                                | 25,1                 |
| “PoweManagement”-süsteem                                                      | •                    |
| Aastane energiakulu (kWh/a)                                                   | 25,1                 |
| Äratõmbetõhususe klass                                                        | A                    |
| Valgustõhususklass                                                            | A                    |
| Rasvaeemalduse tõhususklass                                                   | C                    |
| Filtrisüsteem                                                                 |                      |
| Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv | 1                    |
| Valgustus                                                                     |                      |
| Arv × W                                                                       | 2 × 3 W              |
| Valgustugevus (Lx)                                                            | 440 lx               |
| Värvitemperatuur (K)                                                          | 3500 Kelvin          |
| Valgustugevuse reguleerimise funktsioon                                       | •                    |

DA 6498 W Pure Black

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



EAN: 4002515935699 / Materjali number: 10744720 /

Vana materjali number: 28649840D

| Ventilaator                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Kahepoolse tõmbega ventilaator                                             | •    |
| Väljatõmme                                                                 |      |
| Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi                                  | 180  |
| Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi                                  | 280  |
| Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi                     | 380  |
| Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi               | 610  |
| Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 37,0 |
| Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 45,0 |
| Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi         | 53,0 |
| Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi   | 64,0 |
| Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 22,0 |
| Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 31,0 |
| Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi       | 38,0 |
| Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 49,0 |
| Pöördõhk                                                                   |      |
| Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi                                  | 110  |
| Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi                                  | 190  |
| Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi                     | 330  |
| Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi               | 490  |
| Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 42,0 |
| Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 51,0 |
| Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi         | 60,0 |
| Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi   | 69,0 |
| Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 28,0 |
| Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 36,0 |
| Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi       | 46,0 |
| Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 54,0 |
| Ohutus                                                                     |      |
| Turvaväljalülitus                                                          | •    |
| Üheleheline turvaklaas (ESG)                                               | •    |
| Tehnilised andmed                                                          |      |
| Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)         | 550  |
| Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm                        | 550  |
| Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)     | 550  |
| Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)     | 550  |
| Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)                             | 550  |
| Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)                             | 550  |

## DA 6498 W Pure Black

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



EAN: 4002515935699 / Materjali number: 10744720 /


Vana materjali number: 28649840D

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Õhupuhasti korpuse laius (mm)                                                                      | 899      |
| Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)                                                                     | 550      |
| Netokaal (kg)                                                                                      | 25,0     |
| Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)                                                                    | 530      |
| Elektrijuhtme pikkus (m)                                                                           | 1,5      |
| Ohutuspistik                                                                                       | •        |
| Püsiühendus                                                                                        | •        |
| Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm                                            | 450      |
| Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm | 650      |
| Koguvõimsus (kW)                                                                                   | 0,08     |
| Pinge (V)                                                                                          | 230      |
| Kaitse (A)                                                                                         | 10       |
| Faaside arv                                                                                        | 1        |
| Sagedus (Hz)                                                                                       | 50       |
| <b>Paigaldusjuhised</b>                                                                            |          |
| Väljatõmbeühendus üleval                                                                           | •        |
| Väljatõmbeühendus üleval ja taga                                                                   | •        |
| Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)                                                                     | 150      |
| Koos WiFi-ga ühenduva "Miele" pliidiplaadiga                                                       | soovitav |
| <b>Kaasasolevad tarvikud</b>                                                                       |          |
| Kahanev üleminek 150-lt 125 mm Ø-le                                                                | •        |
| Tagasilööklapp                                                                                     | •        |

DA 6498 W Pure Black

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



DA 6498 W (installation drawing)