

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



- Peredisain – ühine “Miele” integreeritud seadmetega
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Võimas – 640 m³/h võimendusastmel
- Meeldivalt vaikne – “Miele” “Silence”-pakett
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002515935965 / Materjali number: 10750330 /
Vana materjali number: 28669840D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Tootja materjali number	10750330
EAN-number	4002515935965
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Seinale kinnitav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuhahetusviis	Järeipaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUW 20
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 12-P
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Puutenupud	•
Kasutamine	Touch-on-glass-nupud
Rakendus “Miele@mobile”	•
Võimendusastmed	1
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
“Silence”-pakett	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaühikuklass (A+++ – D)	A++
Aastane energiakulu, kWh/aasta	24,6
“PowerManagement”-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	24,6
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltriite (10-kihilised) arv	3
Valgustus	
Arv × W	3 × 3 W
Valgustugevus (lx)	670 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



EAN: 4002515935965 / Materjali number: 10750330 /

Vana materjali number: 28669840D

Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	200
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	300
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	400
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	640
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	36,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	44,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	52,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	63,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	21,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	29,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	37,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	110
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	185
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	315
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	460
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	45,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	63,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	72,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	30,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	38,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	710–1030
Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm	840–1160
Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	710
Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	1030
Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	840
Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	1160

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



EAN: 4002515935965 / Materjali number: 10750330 /


Vana materjali number: 28669840D

Õhupuhasti korpuse laius (mm)	898
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	85
Netokaal (kg)	26,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	500
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,08
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Teleskoobifunktsiooniga korsten	•
Koos WiFi-ga ühenduva "Miele" pliidiplaadiga	soovitav
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti
energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)