

DA 6698 D Puristic Version 6000

Lakke kinnitatav dekoratiivne õhupuhasti energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



- Peredisain – ühine “Miele” integreeritud seadmetega
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Võimas – 730 m3/h võimendusastmel
- Meeldivalt vaikne – “Miele” “Silence”-pakett
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002515936979 / Materjali number: 10750470 /
Vana materjali number: 28669845D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 6698 D Puristic Version 6000
Tootja materjali number	10750470
EAN-number	4002515936979
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Lakke kinnitatav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeipaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUI 32
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 12-P
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Puutenupud	•
Kasutamine	Touch-on-glass-nupud
Rakendus “Miele@mobile”	•
Võimendusastmed	1
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
“Silence”-pakett	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaühikuklass (A+++ – D)	A++
Aastane energiakulu, kWh/aasta	32,1
“PoweManagement”-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	32,1
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltriite (10-kihilised) arv	3
Valgustus	
Arv × W	4 × 3 W
Valgustugevus (Lx)	820 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin

DA 6698 D Puristic Version 6000

Lakke kinnitatav dekoratiivne õhupuhasti

energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



EAN: 4002515936979 / Materjali number: 10750470 /

Vana materjali number: 28669845D

Valgustugevuse reguleerimise funktsioon

•

Ventilaator

Kahepoolse tõmbega ventilaator

•

Väljatõmme

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 200

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 320

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 450

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 730

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 35,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 44,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 53,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 65,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 20,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 29,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 38,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 50,0

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 115

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 210

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 330

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 480

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 45,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 55,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 64,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 73,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 30,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 40,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 49,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 58,0

Ohutus

Turvaväljalülitus

•

Üheleheline turvaklaas (ESG)

•

Tehnilised andmed

Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 705

Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 1005

Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm) 765

Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm) 1075

Õhupuhasti korpuse laius (mm) 898

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) 85

DA 6698 D Puristic Version 6000

Lakke kinnitatav dekoratiivne õhupuhasti energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.




EAN: 4002515936979 / Materjali number: 10750470 /
Vana materjali number: 28669845D

Netokaal (kg)	35,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	598
Püsiühendus	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaaspliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,11
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Teleskoobifunktsiooniga korsten	•
Koos WiFi-ga ühenduva "Miele" pliidiplaadiga	soovitav
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Lakke kinnitatav dekoratiivne õhupuhasti energiasääst. LED-valgustuse ja puutetundlike juhtelementidega lihtsaks juhtim.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)