

DA 2558

Ekstraktoriseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



- Paindlik disain – 532 mm 532 mm laiune ja täisintegreeritav
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Võimas – 600 m³/h võimendusastmel
- Efektne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile

EAN: 4002515935446 / Materjali number: 10751620 /
Vana materjali number: 28255855D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 2558
Tootja materjali number	10751620
EAN-number	4002515935446
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Ventilaatorimoodul	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 15-P
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Kasutamine	LEDidega puutetülitid
Rakendus "Miele@mobile"	•
Võimendusastmed	1
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A
Aastane energiakulu, kWh/aasta	51,7
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasva filtrimise tõhususe klass	B
Aastane energiakulu (kWh/a)	51,7
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Hooldusmugavus	
Lihtsalt pestav õhupuhasi sisemus "CleanCover"	•
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltri (10-kihilised) arv	1
Valgustus	
Arv x W	2 x 3 W
Valgustugevus (Lx)	330 lx
Värvitemperatuur (K)	3000 Kelvin

DA 2558

Ekstraktorseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



EAN: 4002515935446 / Materjali number: 10751620 /

Vana materjali number: 28255855D

Ventilaator

Kahepoolse tõmbega ventilaator

•

Väljatõmme

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 250

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 300

Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi 360

Õhuvõimsus võimendusastmel (m³/h) 600

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 47,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 51,0

Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 56,0

Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi 67,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 32,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 37,0

Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 41,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 52,0

Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	250
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	300
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi	360
Õhuvõimsus võimendusastmel (m³/h)	600
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	51,0
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	56,0
Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi	67,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	32,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	37,0
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	41,0
Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	52,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	200
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	250
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi	320
Õhuvõimsus võimendusastmel (m³/h) EN 61591 järgi	530
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	55,0
Müravõimsuse tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	72,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	59,0
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	63,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	44,0
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	48,0
Müraarõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Tehnilised andmed	
Minimaalne kaugus elektrilistest pliidiplaatidest (mm)	450
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	532
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	50
Minimaalne kaugus gaasipliidiplaadist (max 12,6 kW koguvõimsusega, põleti ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Netokaal (kg)	10,4
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	372
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Koguvõimsus (kW)	0,22
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50

DA 2558

Ekstraktorseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



EAN: 4002515935446 / Materjali number: 10751620 /

Vana materjali number: 28255855D

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval

•

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)

150

Koos WiFi-ga ühenduva "Miele" pliidiplaadiga

soovitav

Kaasasolevad tarvikud


Tagasilöögiklapp

•

DA 2558

Ekstraktoriseade

energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.



DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)