

CM 7550 CoffeePassion

Kohviautomaat

väga lihtne käsitseda "OneTouch for Two" ja "AutoDescale"-i abil.



- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – "OneTouch for Two"
- Täisautomaatne katlakivieemaldus – "AutoDescale"
- Täiuslikud tulemused ja intensiivne kohviaroom – AromaticSystem
- Kreemjas piimavaht kohvijookide jaoks – piimavahustaja
- Lihtsaim suhtlus seadmega – "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516071242 / Materjali number: 11025300 /

Vana materjali number: 29755020A

Üldine teave	
Mudelitähis	CM 7550 CoffeePassion
Tootja materjali number	11025300
EAN-number	4002516071242
Turundusklass	Prestige
Tüüp ja disain	
Eraldiseisev oasüsteemiga kohviautomaat	•
Värv	Obsidiaanmust
Naudingueelised	
"AromaticSystem"	•
Valmistusviis "OneTouch"	•
Valmistusviis "OneTouch for Two"	•
"DoubleShot"	•
Programmeeritavad kasutajaprofiilid	10
Koonusveski maitse säilitamiseks	•
Reguleeritav jahvatusaste	•
Lisakohvisordid võimalikud pulbrina	•
Programmeeritav jahvatuskogus	•
Programmeeritav veekogus	•
Programmeeritav veetemperatuur	•
Programmeeritav piimakogus	•
Programmeeritav piimavahukogus	•
Programmeeritav eelniisutus	•
"TeaTimer"	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Ekraan	CM Touch
"CupSensor"	•
"BrilliantLight"	•
Eksperdirežiim	•
Tassisoojendusrest	•
"MultiLingua"	•
Kohviubade sortide arv	1
Kohviubade lahtrite arv	1
Kohviubade lahtri A mahutavus (g)	500
Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g)	500
Veepaagi mahutavus (l)	2,2
Piimanõu mahutavus (l)	0,7
Jäägianuma mahutavus (tk)	16
Tilgavanni mahutavus (l)	0,8
Kergesti ligipääsetav toitepaak	•
Kellaaja kuvamine	•
Kuupäevanäidik	•
Programmeeritav sisselülituse aeg	•
Programmeeritav väljalülituse aeg	•
Programmeeritav ooterežiimi aeg	•
Kellaaja mälu (h)	150

CM 7550 CoffeePassion

Kohviautomaat

väga lihtne käsitseda "OneTouch for Two" ja "AutoDescalc"-i abil.



EAN: 4002516071242 / Materjali number: 11025300 /

Vana materjali number: 29755020A

Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Joogid	
Valitavad joogikogused ml-tes	25-250
Ristretto, tavaline	•
Ristretto, topelt	•
Espresso, tavaline	•
Espresso, topelt	•
Kohv, tavaline	•
Kohv, topelt	•
Pikk kohv, tavaline	•
Pikk kohv, topelt	•
Cappuccino, tavaline	•
Kuum piim, tavaline	•
Kuum piim, topelt	•
Piimavaht, tavaline	•
Piimavaht, topelt	•
Espresso macchiato, tavaline	•
Espresso macchiato, topelt	•
Cappuccino italiano, tavaline	•
Cappuccino italiano, topelt	•
Flat white, tavaline	•
Flat white, topelt	•
Café au lait, tavaline	•
Café au lait, topelt	•
Caffè latte, tavaline	•
Caffè latte, topelt	•
Caffè americano, tavaline	•
Long black, tavaline	•
Soe vesi, tavaline	•
Kuum vesi, tavaline	•
Must tee, tavaline	•
Ürditee, tavaline	•
Puuviljatee, tavaline	•
Roheline tee, tavaline	•
Kohvikann	•
Teekann	•
Cappuccino, topelt	•
Latte macchiato, topelt	•
Latte macchiato, tavaline	•
Tõhusus	
Võimalus lülitada energiasäästlikule "Eco"-režiimile	•
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,5

CM 7550 CoffeePassion

Kohviautomaat

väga lihtne käsitseda "OneTouch for Two" ja "AutoDescal"-i abil.



EAN: 4002516071242 / Materjali number: 11025300 /

Vana materjali number: 29755020A

Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	1,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	20
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	20
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	20

Hooldusmugavus	
"AutoDescal"	•
Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist	•
Mugavad puhastusprogrammid	•
Automaatne loputusfunktsioon	•
"ComfortClean"	•
Eemaldatav piimavoolik	•
Eemaldatav kohvipress	•

Ohutus	
Kasutuslukk	•

Tehnilised andmed	
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	16,0
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	8,0
Seadme laius (mm)	311
Seadme kõrgus (mm)	397
Seadme sügavus (mm)	445
Koguvõimsus (kW)	1,45
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,2

Kaasasolevad tarvikud	
Klaasist piimanõu	•
Katlakivieemaldi kassett	•
Puhastustabletid	•

Saadaolevad ekraanikeeled	
---------------------------	--

MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ?,
 ?, ?, deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ?, ?,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar