

H 7240 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



- Andurjuhtimisega tekstiekraan – “DirectSensor S”
- Lihtne puhast. küpsetuskamber “PerfectCleani” ja lin. strukt.
- Ühtlane ja kiire tulemus – “Quick & Gentle”
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”
- Ühe nupuvajutusega eesmärgini – “Quick-MW” ja popkorninupp

EAN: 4002516115397 / Materjali number: 11104060 / Vana materjali number: 22724046D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7240 BM
Tootja materjali number	11104060
EAN-number	4002516115397
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Kompaktna mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi	•
Kolm ühes	Küpsetusahi, Mikrolaineahi, Mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi
Naudingueelised	
Kiire ja õrn	•
Kiirkuumutus	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Mikrolained	•
Mikrolaineahi koos kuuma lisaõhuvooluga	•
Mikrolaineahi koos grilliga	•
Mikrolaineahi pöördõhuga grillimisega	•
Mikrolaine koos praadimisautomaatikaga	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home”i võrku ühendamise	•
Ekraan	DirectSensor S
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Popkornifunktsioon	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Mikrolainete soovituslik võimsus	•
Kiirmikrolaine	•
Individuaalsed seadistused	•

H 7240 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



EAN: 4002516115397 / Materjali number: 11104060 / Vana materjali number: 22724046D

Smart Extras

Tõuketeavitused

•

Smart Extras

RemoteUpdate

•

Smart Home Integration

•

Tõhusus

Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)

0,3

Võimsustarve ooterežiimis (W)

0,8

Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)

2,0

Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)

20

Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)

20

Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)

20

Hooldusmugavus

Roostevabast terasest / "CleanSteel"-pealispind

•

Linase struktuuri ja "PerfectClean"-kattega roostevabast terasest küpsetuskamber

•

Allaklapitav grilli küttekeha

•

"CleanGlass"-uks

•

Ohutus

Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga

•

Turvaväljalülitus

•

Kasutuslukk

•

Tehnilised andmed

Küpsetuskambri maht (l)

43

Sisestustasandite arv

3

Toitepistik

Maandusega schuko-pistik

Küpsetuskambri valgustus

1 LED kohtvalgusti

Temperatuurid (°C)

30–250

Elektrooniliselt juhitud mikrolainevõimsus

•

Mikrolaine võimsusastmed (W)

80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000

Niši min laius (mm)

560

Niši max laius (mm)

568

Niši min kõrgus (mm)

450

Niši max kõrgus (mm)

452

Niši sügavus (mm)

550

Kaal (kg)

36,0

Koguvõimsus (kW)

2,70

Pinge (V)

220 - 240

Sagedus (Hz)

50

Kaitse (A)

16

Faaside arv

1

Pistikuga ühendusjuhe

•

Toitejuhtme pikkus (m)

2,00

Valgusti vahetamine

Teenindus

Kaasasolevad tarvikud

PerfectCleani kattega küpsetus- ja praadimisrest

1

Klaasalus

1

H 7240 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



EAN: 4002516115397 / Materjali number: 11104060 / Vana materjali number: 22724046D

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7240 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi


täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings