

H 7264 B

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani ja "PerfectClean"-kattega.



- Andurjuhtimisega tekstiekraan – "DirectSensor S"
- Eriti lihtne puhastada tänu PerfectCleanile
- Eriti õhuline tainas ja kenasti pruunistunud koorik – Moisture plus
- WiFi-võrku ühendatav seade – "Miele@home"
- Hõlpsasti täiusliku tulemuseni – automaatprogrammid

EAN: 4002516132509 / Materjali number: 11104210 /

Vana materjali number: 22726444D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7264 B
Tootja materjali number	11104210
EAN-number	4002516132509
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Küpsetusahi	•
Naudingueelised	
Kiirkuumutus	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Kliimakupsetus	•
Kliimakupsetus kuum lisaõhuga	•
Intensiivkupsetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Altkuumutus	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home" võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor S
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•

H 7264 B

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani ja "PerfectClean"-kattega.



EAN: 4002516132509 / Materjali number: 11104210 /

Vana materjali number: 22726444D

Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Roostevabast terasest / "CleanSteel"-pealispind	•
"PerfectClean"-katte ja katalüütilise tagaseinaga küpsetuskamber	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
"CleanGlass"-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
Aurugeneraatori võimsus (kW)	1,10
Puhta vee paagi maht (l)	0,3
Imitoru vee võtmiseks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	76
Sisestustasandite arv	5
Sisestustasandite märgistus	•
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	1 halogeenkohtvalgusti
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	590
Niši max kõrgus (mm)	595
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	42,0
Koguvõimsus (kW)	3,50
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	1,50
Valgusti vahetamine	Klient
Kaasasolevad tarvikud	
Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71	1
PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71	1
PerfectCleani kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
PerfectCleani kattega FlexiClipi teleskoopsiinid HFC 71	1
"PerfectClean"-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1

H 7264 B

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani ja "PerfectClean"-kattega.



EAN: 4002516132509 / Materjali number: 11104210 /

Vana materjali number: 22726444D

Katlakivieemaldustabletid

2

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7264 B

Küpsetusahi


täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani ja "PerfectClean"-kattega.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7264 B

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani ja "PerfectClean"-kattega.



Installation Kombi BM XL, installation drawings