

H 7264 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani, interneti ja pürolüüsiga.



- Andurjuhtimisega tekstiekraan – “DirectSensor S”
- Väikseim puhastusvaev tänu pürolüüsile
- Eriti õhuline tainas ja kenasti pruunistunud koorik – Moisture plus
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”
- Hõlpsasti täiusliku tulemuseni – automaatprogrammid

EAN: 4002516132547 / Materjali number: 11104260 / Vana materjali number: 22726445D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7264 BP
Tootja materjali number	11104260
EAN-number	4002516132547
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Integreeritav küpsetusahi	•
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Naudingueelised	
Kiirkuumutus	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Kliimaküpsetus	•
Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga	•
Intensiivküpsetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Altkuumutus	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home” võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor S
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A+

H 7264 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani, interneti ja pürolüüsiga.



EAN: 4002516132547 / Materjali number: 11104260 / Vana materjali number: 22726445D

Võimsustarve väljalülitatud olekus, W	0,3
Võimsustarve valmiduse ajal, W	0,8
Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis, W	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitatud olekuni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrguühendusega ooteseisundisse (min)	20
Hooldusmugavus	
Pürolüütiline isepuhastumine	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
“CleanGlass”-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
Aurugeneraatori võimsus (kW)	1,10
Puhta vee paagi maht (l)	0,3
Imitoru vee võtmiseks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Pürolüüsi ajal ukse lukustumine	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	76
Sisestustasandite arv	5
Sisestustasandite märgistus	•
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	1 halogeenkohtvalgusti
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	590
Niši max kõrgus (mm)	595
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	47,0
Koguvõimsus (kW)	3,60
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	1,50
Valgusti vahetamine	Klient
Kaasasolevad tarvikud	
“PerfectClean”-kattega küpsetusplaat	1
PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71	1
“PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
“PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar)	1
“PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Katlakivieemaldustabletid	2

H 7264 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani, interneti ja pürolüüsiga.



EAN: 4002516132547 / Materjali number: 11104260 / Vana materjali number: 22726445D

Saadaolevad ekraanikeeled


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7264 BP

Küpsetusahi


täiuslikult kombineeritav disain tekstiekraani, interneti ja pürolüüsiga.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings