

H 7440 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



- Suur tekstiekraan koos andurnuppuga – DirectSensor
- Lihtne puhast. küpsetuskamber “PerfectCleani” ja lin. strukt.
- Ühtlane ja kiire tulemus – “Quick & Gentle”
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”
- Ühe nupuvajutusega eesmärgini – “Quick-MW” ja popkorninupp

EAN: 4002516132622 / Materjali number: 11104340 /

Vana materjali number: 22744036D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7440 BM
Tootja materjali number	11104340
EAN-number	4002516132622
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Grafiithall
“VitroLine”	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Kompaktne mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi	•
Kolm ühes	Küpsetusahi, Mikrolaineahi, Mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi
Naudingueelised	
Kiire ja õrn	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Soojashoidmine	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Mikrolained	•
Mikrolaineahi koos kuuma lisaõhuvooluga	•
Mikrolaineahi koos grilliga	•
Mikrolaineahi pöördõhuga grillimisega	•
Mikrolaine koos praadimisautomaatikaga	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Sulamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Popkornifunktsioon	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•

H 7440 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



EAN: 4002516132622 / Materjali number: 11104340 /

Vana materjali number: 22744036D

Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitatav temperatuur	•
Mikrolainete soovituslik võimsus	•
Kiirmikrolaine	•
Oma programmid	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Jääksoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Linase struktuuri ja "PerfectClean"-kattega roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
"CleanGlass"-uks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukkk	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	43
Sisestustasandite arv	3
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	1 LED kohtvalgusti
Temperatuurid (°C)	30–250
Elektrooniliselt juhitud mikrolainevõimsus	•
Mikrolaine võimsusastmed (W)	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	450
Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	36,0
Koguvõimsus (kW)	2,70
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16

H 7440 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



EAN: 4002516132622 / Materjali number: 11104340 /

Vana materjali number: 22744036D

Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	2,00
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
PerfectCleani kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
Klaasalus	1

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7440 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi


täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja kombi-kasutusrežiimid.



Installation Kombi BM XL, installation drawings