

H 7464 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja LED-valgustusega.



- Suur tekstiekraan koos andurnuppuga – DirectSensor
- Minimaalne puhastuskoormus – Pürolüüspuhastus seadmed ja PyroFit
- Eriti õhuline tainas ja kenasti pruunistunud koorik – Moisture plus
- Kindel, et toiduained ei küpse üle – “TasteControl”
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”

EAN: 4002516132844 / Materjali number: 11105730 /

Vana materjali number: 22746445D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7464 BP
Tootja materjali number	11105730
EAN-number	4002516132844
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Küpsetusahi	•
Naudingueelised	
“TasteControl”	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Toidutermomeeter	Juhtmega
Soojashoidmine	•
Krõbedafunktsioon	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Kliimaküpsetus	•
Kliimaküpsetus küpsetusautomaatikaga	•
Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga	•
Kliimaküpsetus intensiivküpsetusega	•
Kliimaküpsetus üla- / altkuumutusega	•
Intensiivküpsetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Altkuumutus	•
Sulamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home”i” võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Programmeeritava ajaga auruküpsetus	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•

H 7464 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja LED-valgustusega.



EAN: 4002516132844 / Materjali number: 11105730 /

Vana materjali number: 22746445D

Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitatav temperatuur	•
Oma programmid	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiaetõhususklass (A+++ – D)	A+
Jääksoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Roostevabast terasest / “CleanSteel”-pealispind	•
Pürolüütiline isepuhastumine	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
“CleanGlass”-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
Aurugeneraatori võimsus (kW)	1,10
Puhta vee paagi maht (l)	0,3
Imitoru vee võtmiseks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Pürolüüsi ajal ukse lukustumine	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	76
Sisestustasandite arv	5
Sisestustasandite märgistus	•
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	1 LED kohtvalgusti
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	590
Niši max kõrgus (mm)	595
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	47,0
Koguvõimsus (kW)	3,60

H 7464 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja LED-valgustusega.



EAN: 4002516132844 / Materjali number: 11105730 /

Vana materjali number: 22746445D

Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	1,50
Valgusti vahetamine	Teenindus

Kaasasolevad tarvikud

Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71	1
PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71	1
“PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
“PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar)	1
Juhtmega toidutermomeeter	1
“PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Katlakivieemaldustabletid	2

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7464 BP

Küpsetusahi


täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja LED-valgustusega.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja LED-valgustusega.



Installation Kombi BM XL, installation drawings