

H 7840 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.



- Lähemisisanduriga suur puuteekraan – “M Touch” + “MotionReact”
- Lihtne puhast. küpsetuskamber “PerfectCleani” ja lin. strukt.
- Ühtlane ja kiire tulemus – “Quick & Gentle”
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”
- Ühe nupuvajutusega eesmärgini – “Quick-MW” ja popkorninupp

EAN: 4002516133056 / Materjali number: 11105940 /
Vana materjali number: 22784026D

Üldine teave

Mudelitähis	H 7840 BM
Tootja materjali number	11105940
EAN-number	4002516133056
Turundusklass	Diamond

Tüüp ja disain

Värv	Obsidiaanmust
“VitroLine”	•

Seade tüüp ja konstruktsioon

Kompaktna mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi	•
Kolm ühes	Küpsetusahi, Mikrolaineahi, Mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi

Naudingueelised

Kiire ja õrn	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Toidutermomeeter	Juhtmega
Soojashoidmine	•
Krõbedafunktsioon	•

Töörežiimid

Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Mikrolained	•
Mikrolaineahi koos kuuma lisaõhuvooluga	•
Mikrolaineahi koos grilliga	•
Mikrolaineahi pöördõhuga grillimisega	•
Mikrolaine koos praadimisautomaatikaga	•
Intensiivküpsetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Altkuumutus	•
Madalal temperatuuril küpsetamine	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•

Kasutusmugavus

Liikumisandur MotionReact	•
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	M Touch
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Abifunktsioon	•
Popkornifunktsioon	•

H 7840 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.



EAN: 4002516133056 / Materjali number: 11105940 /

Vana materjali number: 22784026D

Polüfoonilised signaaltoonid	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Mikrolainete soovituslik võimsus	•
Kiirmikrolaine	•
Oma programmid	•
Sabatiprogramm	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Jääksoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Linase struktuuri ja "PerfectClean"-kattega roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
"CleanGlass"-uks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	43
Sisestustasandite arv	3
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	1 LED kohtvalgusti
Temperatuurid (°C)	30–250
Elektrooniliselt juhitud mikrolainevõimsus	•

H 7840 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi

täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.



EAN: 4002516133056 / Materjali number: 11105940 /

Vana materjali number: 22784026D

Mikrolaine võimsusastmed (W)	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	450
Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	38,0
Koguvõimsus (kW)	3,20
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	2,00
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
PerfectCleani kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
Juhtmega toidutermomeeter	1
Klaasalus	2

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portugês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7840 BM

Mikrolainefunktsiooniga kompakthi


täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings