

H 7860 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.



- Läheneemisanduriga suur puuteekraan – “M Touch” + “MotionReact”
- Toit on alati ja igal pool silma all – kaamera küpsetuskambris
- Minimaalne puhastuskoormus – Pürolüüspuhastus seadmed ja PyroFit
- Eriti õhuline tainas ja kenasti pruunistunud koorik – Moisture plus
- Kindel, et toiduained ei küpse üle – “TasteControl”

EAN: 4002516132776 / Materjali number: 11106050 / Vana materjali number: 22786025D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7860 BP
Tootja materjali number	11106050
EAN-number	4002516132776
Turundusklass	Diamond
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
“VitroLine”	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Küpsetusahi	•
Naudingueelised	
“TasteControl”	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Toidutermomeeter	Juhtmeta
Soojashoidmine	•
Krõbedafunktsioon	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Kliimaküpsetus	•
Kliimaküpsetus küpsetusautomaatikaga	•
Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga	•
Kliimaküpsetus intensiivküpsesega	•
Kliimaküpsetus üla- / altkuumutusega	•
Intensiivküpsetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Väike grill	•
Ülakuumutus	•
Altkuumutus	•
Madalal temperatuuril küpsetamine	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	M Touch
Kaamera küpsetuskambris	•
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Abifunktsioon	•
Programmeeritava ajaga auruküpsetus	•
Polüfoonilised signaaltoonid	•

H 7860 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.



EAN: 4002516132776 / Materjali number: 11106050 / Vana materjali number: 22786025D

Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Oma programmid	•
Sabatiprogramm	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
FoodView	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiaühikuklass (A+++ – D)	A+
Jääksoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Pürolüütiline isepuhastumine	•
Katalüsaator	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
“CleanGlass”-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
Aurugeneraatori võimsus (kW)	1,10
Puhta vee paagi maht (l)	0,3
Imitoru vee võtmiseks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Pürolüüsi ajal ukse lukustumine	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	76
Sisestustasandite arv	5
Sisestustasandite märgistus	•

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega "BrilliantLight".




Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	BrilliantLight
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	590
Niši max kõrgus (mm)	595
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L × K × S) (mm)	595 x 596 x 568
Kaal (kg)	47,0
Koguvõimsus (kW)	3,70
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	1,50
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71	1
PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71	1
“PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
“PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar)	1
Juhtmevaba toidutermomeeter	1
“PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrigid (paar)	1
Katlakivieemaldustabletid	2
Saadaolevad ekraanikeeled	
MultiLingua kaudu saadaaval olevad ekraanikeeled	                        deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano,                 


H 7860 BP

Küpsetusahi


täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings