

H 7860 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.



- Lähenemisanduriga suur puuteekraan – “M Touch” + “MotionReact”
- Toit on alati ja igal pool silma all – kaamera küpsetuskambris
- Minimaalne puhastuskoormus – Pürolüüspuhastus seadmed ja PyroFit
- Eriti õhuline tainas ja kenasti pruunistunud koorik – Moisture plus
- Kindel, et toiduained ei küpse üle – “TasteControl”

EAN: 4002516132790 / Materjali number: 11106080 /

Vana materjali number: 22786045D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7860 BP
Tootja materjali number	11106080
EAN-number	4002516132790
Turundusklass	Diamond
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Küpsetusahi	•
Naudingueelised	
“TasteControl”	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Toidutermomeeter	Juhtmeta
Soojashoidmine	•
Krõbedafunktsioon	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Kliimaküpsetus	•
Kliimaküpsetus küpsetusautomaatikaga	•
Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga	•
Kliimaküpsetus intensiivküpsusega	•
Kliimaküpsetus üla- / altkuumutusega	•
Intensiivküpsutus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Väike grill	•
Ülakuumutus	•
Altkuumutus	•
Madalal temperatuuril küpsetamine	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	M Touch
Kaamera küpsetuskambris	•
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Abifunktsioon	•
Programmeeritava ajaga auruküpsetus	•

H 7860 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.



EAN: 4002516132790 / Materjali number: 11106080 /

Vana materjali number: 22786045D

Polüfoonilised signaaltoonid	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitatav temperatuur	•
Oma programmid	•
Sabatiprogramm	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
FoodView	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
Jääsoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Roostevabast terasest / “CleanSteel”-pealispind	•
Pürolüütiline isepuhastumine	•
Katalüsaator	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
“CleanGlass”-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
Aurugeneraatori võimsus (kW)	1,10
Puhta vee paagi maht (l)	0,3
Imitoru vee võtmiseks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Pürolüüsi ajal ukse lukustumine	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	76

H 7860 BP

Küpsetusahi

täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.



EAN: 4002516132790 / Materjali number: 11106080 /

Vana materjali number: 22786045D

Sisestustasandite arv	5
Sisestustasandite märgistus	•
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	BrilliantLight
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	590
Niši max kõrgus (mm)	595
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	47,0
Koguvõimsus (kW)	3,70
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	1,50
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71	1
PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71	1
“PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
“PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar)	1
Juhtmevaba toidutermomeeter	1
“PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Katlakivieemaldustabletid	2

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ?,
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7860 BP

Küpsetusahi


täiuslikult kombineeritav disain toidutermomeetri ja valgusega “BrilliantLight”.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings