

DG 2840

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammidega.



- 7-segmendiline ekraan andurnuppudega – “EasySensor”
- Täiuslikud tulemused – “DualSteam”-aurutehnoloogia
- Õnnestumisgarantii igale toidule – automaatprogrammid
- Kogu eine lihtne valmistamine – kogu menüüvalmistamine
- Palju ruumi – 40 l roostevabast terasest küpsetuskamber

EAN: 4002516128434 / Materjali number: 11106310 /
Vana materjali number: 23284040D

Üldine teave	
Mudelitähis	DG 2840
Tootja materjali number	11106310
EAN-number	4002516128434
Turundusklass	Silver
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
auruahjud	•
Naudingueelised	
Väline auru tootmine	•
Mitme roa valmistamine ilma maitse ülekandmiseta	•
Automaatprogrammid küpsetustulemuste individuaalse kohandamisega	•
Töörežiimid	
Aurutamine	•
Sulatamine	•
Kuumutamine	•
Automaatprogrammid	•
Kasutusmugavus	
Ekraan	EasySensor
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
Kogusest sõltumatu küpsetamine	•
Aurutamine kuni 3 tasandil korraga	•
Kogu menüü korraga valmistamine	•
Auru vähendamine enne küpsetusaja lõppu	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Individaalsed seadistused	•
Hooldusmugavus	
Roostevabast terasest / “CleanSteel”-pealispind	•
Linase struktuuriga roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Väline aurugeneraator	•
Ahju põhjas asetsevad küttekehad kondensaadi vähendamiseks	•
Kiire lukustamisvõimalusega rest	•
Eemaldatav kinnitusrest	•
Katlakivi eemaldamine	•
“CleanGlass”-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
“DualSteam”	•
Puhta vee paagi maht (l)	1,5
Puhta vee mahuti eemaldamine “Push2Release”-mehhanismiga	•
“DirectWater”	Ei

DG 2840

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammidega.



EAN: 4002516128434 / Materjali number: 11106310 /

Vana materjali number: 23284040D

Ohutus

Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga

•

Turvaväljalülitus

•

Auruga ventilaatorjahutussüsteem

•

Tehnilised andmed

Küpsetuskambri maht (l)

40

Sisestustasandite arv

4

Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)

595 x 455 x 569

Ukse avanemissuund

All

Min temperatuur aururežiimil (°C)

40

Max temperatuur aururežiimil (°C)

100

Niši min laius (mm)

560

Niši max laius (mm)

568

Niši min kõrgus (mm)

450

Niši max kõrgus (mm)

452

Niši sügavus (mm)

550

Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)

595 x 455 x 569

Kaal (kg)

26,1

Koguvõimsus (kW)

3,60

Pinge (V)

230

Sagedus (Hz)

50 - 60

Kaitse (A)

16

Faaside arv

1

Pistikuga ühendusjuhe

•

Elektrijuhtme pikkus (m)

2

Kaasasolevad tarvikud

Eemaldatavad kinnitusrestid (paar)

1

Roostevabast terasest perforeeritud küpsetusnõud

2

Roostevabast terasest perforeerimata aurutusnõud
DGG 50 40

1

Rest

1

Tilkumisaal DGG 100 40

1


Katlakivieemaldustabletid

2


DG 2840

Integreeritav auruahi


tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammidega.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 2840

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammidega.



Installation DG, installation drawing