

DG 7240

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammide ja võrgustusega.



- Andurjuhtimisega selge tekstiga ekraan – “DirectSensor S”
- Täiuslikud tulemused – “DualSteam”-aurutehnoloogia
- Õnnestumisgarantii igale toidule – automaatprogrammid
- Kogu eine lihtne valmistamine – kogu menüüvalmistamine
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”

EAN: 4002516128472 / Materjali number: 11106390 /
Vana materjali number: 23724040D

Üldine teave	
Mudelitähis	DG 7240
Tootja materjali number	11106390
EAN-number	4002516128472
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
Integreeritav auruahi	•
PureLine	•
Naudingueelised	
Väline auru tootmine	•
Mitme roa valmistamine ilma maitse ülekandmiseta	•
Automaatprogrammid küpsetustulemuste individuaalse kohandamisega	•
Soojashoidmine	•
Töörežiimid	
Aurutamine	•
Sulatamine	•
Kuumutamine	•
Automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor S
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Kogusest sõltumatu küpsetamine	•
Aurutamine kuni 3 tasandil korraga	•
Kogu menüü korraga valmistamine	•
Auru vähendamine enne küpsetusaja lõppu	•
Kellaaja kuvamine	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Soovitav temperatuur	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus, W	0,3
Võimsustarve valmiduse ajal, W	0,8

DG 7240

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammide ja võrgustusega.



EAN: 4002516128472 / Materjali number: 11106390 /

Vana materjali number: 23724040D

Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis, W	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitatud olekuni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrguühendusega ooteseisundisse (min)	20
Hooldusmugavus	
Roostevabast terasest / "CleanSteel"-pealispind	•
Linase struktuuriga roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Väline aurugeneraator	•
Ahju põhjas asetsevad küttekehad kondensaadi vähendamiseks	•
Kiire lukustamisvõimalusega rest	•
Eemaldatav kinnitusrest	•
Katlakivi eemaldamine	•
"CleanGlass"-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
"DualSteam"	•
Puhta vee paagi maht (l)	1,5
Puhta vee mahuti eemaldamine "Push2Release"-mehhanismiga	•
"DirectWater"	Ei
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Auruga ventilaatorjahutussüsteem	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	40
Sisestustasandite arv	4
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	595 x 455 x 569
Ukse avanemissuund	All
Min temperatuur aururežiimil (°C)	40
Max temperatuur aururežiimil (°C)	100
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	450
Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	595 x 455 x 569
Kaal (kg)	26,4
Koguvõimsus (kW)	3,60
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Elektrijuhtme pikkus (m)	2

DG 7240

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammide ja võrgustusega.



EAN: 4002516128472 / Materjali number: 11106390 /

Vana materjali number: 23724040D

Kaasasolevad tarvikud

Eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Roostevabast terasest perforereeritud küpsetusnõud	2
Roostevabast terasest perforereerimata aurutusnõud DGG 50 40	1
Rest	1
Tilkumisalus DGG 100 40	1
Katlakivieemaldustabletid	2

Saadaolevad ekraanikeeled


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DG 7240

Integreeritav auruahi


tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammide ja võrgustusega.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 7240

Integreeritav auruahi

tervislikuks toiduvalmistamiseks automaatprogrammide ja võrgustusega.



Installation DG, installation drawing