

## DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, “M Touch”.



- Lähemesisanduriga suur puuteekraan – “M Touch” + “MotionReact”
- Täiuslikud tulemused – “DualSteam”-aurutehnoloogia
- Ühtlased ja kiired mikrolainetulemused – “Quick & Gentle”
- Õnnestumisgarantii igale toidule – automaatprogrammid
- Lühendatud valmistusajad tänu auru ja mikrolaine kombinatsioonile

EAN: 4002516128564 / Materjali number: 11106650 /

Vana materjali number: 23784034D

| Üldine teave                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mudelitähis                                                      | DGM 7840      |
| Tootja materjali number                                          | 11106650      |
| EAN-number                                                       | 4002516128564 |
| Turundusklass                                                    | Diamond       |
| Tüüp ja disain                                                   |               |
| Värv                                                             | Grafiithall   |
| VitroLine                                                        | •             |
| Seade tüüp ja konstruktsioon                                     |               |
| Mikrolainefunktsiooniga auruahjud                                | •             |
| Naudingueelised                                                  |               |
| Kiire ja õrn                                                     | •             |
| Väline auru tootmine                                             | •             |
| Mitme roa valmistamine ilma maitse ülekandmiseta                 | •             |
| Automaatprogrammid küpsetustulemuste individuaalse kohandamisega | •             |
| Soojashoidmine                                                   | •             |
| Töörežiimid                                                      |               |
| Aurutamine                                                       | •             |
| Mikrolained                                                      | •             |
| Kiirküpsetus                                                     | •             |
| Sulamine                                                         | •             |
| Kuumutamine                                                      | •             |
| Automaatprogrammid                                               | •             |
| Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid                  | •             |
| Eriprogrammid                                                    | •             |
| Kasutusmugavus                                                   |               |
| “Miele@home”i võrku ühendamine                                   | •             |
| Ekraan                                                           | M Touch       |
| Lähemesisandur MotionReact                                       | •             |
| “SoftOpen”                                                       | •             |
| “MultiLingua”                                                    | •             |
| “MyMiele”                                                        | •             |
| Abifunktsioon                                                    | •             |
| Popkornifunktsioon                                               | •             |
| Kogusest sõltumatu küpsetamine                                   | •             |
| Aurutamine kuni 3 tasandil korraga                               | •             |
| Automaatne menüüvalmistus                                        | •             |
| Auru vähendamine enne küpsetusaja lõppu                          | •             |
| Polüfoonilised signaaltoonid                                     | •             |
| Kellaaja kuvamine                                                | •             |
| Kuupäevanäidik                                                   | •             |
| Taimer                                                           | •             |
| Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine                      | •             |
| Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine                       | •             |
| Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine                       | •             |
| Tegeliku temperatuuri näidik                                     | •             |
| Seadistatud temperatuuri näidik                                  | •             |

DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, “M Touch”.



EAN: 4002516128564 / Materjali number: 11106650 /

Vana materjali number: 23784034D

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel                      | •                   |
| Soovitatav temperatuur                                                 | •                   |
| Kiirmikrolaine                                                         | •                   |
| Oma programmid                                                         | •                   |
| Individuaalsed seadistused                                             | •                   |
| <b>Smart Extras</b>                                                    |                     |
| Töuketeavitused                                                        | •                   |
| <b>Smart Extras</b>                                                    |                     |
| RemoteUpdate                                                           | •                   |
| Smart Home Integration                                                 | •                   |
| <b>Tõhusus</b>                                                         |                     |
| Võimsustarve väljalülitatud olekus, W                                  | 0,3                 |
| Võimsustarve valmiduse ajal, W                                         | 0,8                 |
| Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis, W                          | 2,0                 |
| Aeg kuni automaatse väljalülitatud olekuni (min)                       | 20                  |
| Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)                   | 20                  |
| Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrguühendusega ooteseisundisse (min) | 20                  |
| <b>Hooldusmugavus</b>                                                  |                     |
| Linase struktuuriga roostevabast terasest küpsetuskamber               | •                   |
| Väline aurugeneraator                                                  | •                   |
| Ahju põhjas asetsevad küttekehad kondensaadi vähendamiseks             | •                   |
| Hooldusprogramm “Leotamine”                                            | •                   |
| Kiire lukustamisvõimalusega rest                                       | •                   |
| Eemaldatav kinnitusrest                                                | •                   |
| Katlakivi eemaldamine                                                  | •                   |
| “CleanGlass”-uks                                                       | •                   |
| <b>Aurutehnoloogia / veevarustus</b>                                   |                     |
| “DualSteam”                                                            | •                   |
| Puhta vee paagi maht (l)                                               | 1,5                 |
| Puhta vee mahuti eemaldamine “Push2Release”-mehhanismiga               | •                   |
| “DirectWater”                                                          | Ei                  |
| <b>Ohutus</b>                                                          |                     |
| Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga                              | •                   |
| Turvaväljalülitus                                                      | •                   |
| Kasutuslukk                                                            | •                   |
| Auruga ventilaatorjahutussüsteem                                       | •                   |
| Nupulukk                                                               | •                   |
| <b>Tehnilised andmed</b>                                               |                     |
| Küpsetuskambri maht (l)                                                | 40                  |
| Sisestustasandite arv                                                  | 4                   |
| Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)                                        | 595 x 455 x 569     |
| Ukse avanemissuund                                                     | All                 |
| Küpsetuskambri valgustus                                               | 2 LED kohtvalgustit |
| Min temperatuur aururežiimil (°C)                                      | 40                  |
| Max temperatuur aururežiimil (°C)                                      | 100                 |
| Elektrooniliselt juhitud mikrolainevõimsus                             | •                   |

## DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, "M Touch".



EAN: 4002516128564 / Materjali number: 11106650 /

Vana materjali number: 23784034D

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mikrolaine võimsusastmed (W)                               | 80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000 |
| Niši min laius (mm)                                        | 560                               |
| Niši max laius (mm)                                        | 568                               |
| Niši min kõrgus (mm)                                       | 450                               |
| Niši max kõrgus (mm)                                       | 452                               |
| Niši sügavus (mm)                                          | 550                               |
| Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)                            | 595 x 455 x 569                   |
| Kaal (kg)                                                  | 30,6                              |
| Koguvõimsus (kW)                                           | 3,30                              |
| Pinge (V)                                                  | 230                               |
| Sagedus (Hz)                                               | 50                                |
| Kaitse (A)                                                 | 16                                |
| Faaside arv                                                | 1                                 |
| Pistikuga ühendusjuhe                                      | •                                 |
| Elektrijuhtme pikkus (m)                                   | 2                                 |
| Valgusti vahetamine                                        | Teenindus                         |
| <b>Kaasasolevad tarvikud</b>                               |                                   |
| Eemaldatavad kinnitusrestid (paar)                         | 1                                 |
| Roostevabast terasest perforeeritud küpsetusnõud           | 2                                 |
| Roostevabast terasest perforeerimata aurutusnõud DGG 50 40 | 1                                 |
| Roostevabast terasest perforeerimata aurutusnõud DGG 50 80 | 1                                 |
| Rest                                                       | 1                                 |
| Klaasalus DMGS 100 30                                      | 1                                 |
| Katlakivieemaldustabletid                                  | 2                                 |

### Saadaolevad ekraanikeeled


"MultiLingua" abil saadaval ekraanikeeled

???, ?,  
 ?, deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικό, italiano, ?,  
 ?, hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, portuguese, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


## DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi


tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, "M Touch".




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




Side view\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


## DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, "M Touch".



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing